



使用灵活且经济实惠 - 专为商场照明和宾馆照明量身定制

GreenSpace Accent Elbow GCGM

商场照明和宾馆照明有一个明显的趋势，选择灯组成为此特定应用最重要的基因之一，且备受期待。GreenSpace Accent Elbow 产品系列提供全面的选择，包括光学装置、流明多样性、控制方式，并支持选择各种可倾斜角度，专为商场照明和宾馆照明应用量身定制。

优点

- 产品种类齐全，满足各种应用需求。
- 舒适的照明环境，优异的显色质量。
- 质量和可靠性值得信赖。


特点

- 多种流明输出、瓦数和光学装置选项。
- 全面的控制方式，包括开/关、1-10v、TRIAC 和 DALI。
- 可倾斜、可旋转
- CRI 90，SDCM≤3

应用

- 商场照明
- 宾馆照明
- 时尚业照明

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	200 至 240 V
烧频率	50 to 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	丙烯酸脂
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定)(标称)	光通量
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	3000 K	91 lm/W	590 lm
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	4000 K	100 lm/W	650 lm
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	3000 K	93 lm/W	610 lm
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	880 lm
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	4000 K	96 lm/W	860 lm
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	10.8 W	911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	8.1 W
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	5.4 W	911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	8.1 W
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	5.4 W	911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	10.8 W
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	5.4 W	911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	10.8 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	是	911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	否
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	否	911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	否
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	否	911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	否
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	是	911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	否

