



靈活彈性，經濟實惠 - 專為商店和旅館照明量身定制

GreenSpace Accent Elbow GCGM

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Accent Elbow 提供全系列產品系列，包括各種光學裝置、流明多樣性、控制可用性，以及廣泛的可傾斜角度選項，專為商店與飯店照明量身定制。

优点

- 滿足各種應用需求的全方位產品組合。
- 舒適的照明環境，色彩品質絕佳。
- 保證品質和可靠性。


特点

- 多種流明輸出、瓦數和光學裝置的組合選項。
- 完整的控制可用性，包括開/關、1-10v、triac 和 DALI。
- 可傾斜與可旋轉
- CRI 90 與 SDCM≤3

应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>90
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	200 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
機械與外罩	
光學罩類型	丙烯酸酯
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	無
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	3000 K	91 lm/W	590 lm
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	4000 K	100 lm/W	650 lm
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	3000 K	93 lm/W	610 lm
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	4000 K	98 lm/W	880 lm
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	4000 K	96 lm/W	860 lm
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	4000 K	86 lm/W	1,030 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	10.8 W
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	5.4 W
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	5.4 W
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	5.4 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	8.1 W
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	8.1 W
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	10.8 W
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	10.8 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401508212	RS305B P12 940 PSD-E WB	是
911401563502	RS305B P6 930 PSU-E VWB	否
911401564102	RS305B P6 940 PSU-E MB	否
911401575302	RS305B P6 930 PSD-E MB	是

Order Code	Full Product Name	可調光
911401580202	RS305B P9 940 PSU-E WB	否
911401580302	RS305B P9 940 PSU-E VWB	否
911401596102	RS305B P12 940 PSU-E MB	否
911401596202	RS305B P12 940 PSU-E WB	否

