



Vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hillitty muotokieli

GreenSpace Evo Mini Fixed

GreenSpace Evo Mini Fixed on pienikokoinen korostusvalaisin, jossa on tyylikkään hillitty muotokieli. Tämä tekee tuotteesta erinomaisen valinnan muotimyymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin sekä asuintiloihin. 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrätysmateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: sitä voidaan päivittää ja se on uudelleenkäytettävä, huollettava sekä kierrätettävä. Lisäksi GreenSpace Evo Mini Fixed on erittäin energiatehokas, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan korostusvalaistukseen. Syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Saneerausprojektit ovat helppoja Perfect Fitin avulla, koska se sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin. Philips MyCreation tarjoaa lisää värejä, tekstuureja ja asennusaukkoja.

Hyödyt

- Sulautuu myymälöiden sisustukseen selkeän muotokielen ansiosta
- Perfect Fit -ratkaisu sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin, joten vanhojen valaisimien korvaaminen on helppoa
- Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo syvien PerfectAccent-heijastimien avulla
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyden pidentää tuotteen käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät tuotteen hiilijalanjälkeä entisestään

GreenSpace Evo Mini Fixed

Ominaisuudet

- Helppo pääsy optiikkaan, LEDiin ja etulasiin
- Huollettavissa vakiotyökaluilla
- Saatavana useissa Perfect Fit -leikkausmitoissa (80 mm–100 mm)
- Pienempi hiilijalanjälki korkean valotehokkuuden ansiosta
- Varustettu huippuluokan PerfectAccent-heijastimilla
- Liitäntälaittevaihtoehdot: Interact-yhteensopiva DALI-ohjauksella (DIA) ja langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

Rajoitukset ja turvallisuus


- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsineellä.

Versions



RS320B GreenSpace Evo Mini fixed grey

Mittapiirros



GreenSpace Evo Mini Fixed

Tuotetiedot



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
---------------------------------	------

Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvavalaistus	Ei
---------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS320B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Hyvin heijastava metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Hyvin heijastava metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta			

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W			

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Ei	910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Ei
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Ei	910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kyllä
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kyllä	910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Ei
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kyllä	910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Ei
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kyllä	910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Ei
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Ei	910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Ei
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Ei	910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Ei
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Kyllä			

Mekaaniset tiedot ja runko

GreenSpace Evo Mini Fixed

Suojausluokan			
Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	koodi
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20/54
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Valkoinen	IP20/54
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Valkoinen	IP20
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Harmaa	IP20/54

Merkinnät ja luokitukset

Stroboskooppisen ilmiön		
Order Code	Full Product Name	arvo (SVM)
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102988	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505102989	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102993	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102995	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102996	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104579	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104580	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102992	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Suojausluokan			
Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	koodi
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Harmaa	IP20/54
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Musta	IP20
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Musta	IP20/54
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Musta	IP20/54
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Musta	IP20/54


Stroboskooppisen ilmiön		
Order Code	Full Product Name	arvo (SVM)
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102997	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102990	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102991	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505102994	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104581	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104582	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104583	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102988




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102990



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104582


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102997

