



Malé a udržateľné bodové svietidlo s nádychom rafinovanosti

GreenSpace Evo Mini Fixed

GreenSpace Evo Mini Fixed je miniaturizované akcentové bodové svietidlo s jemným a neutrálnym dizajnom. Vďaka tomu je tento produkt ideálnou voľbou v pohostinstve, maloobchodoch s módou a rezidenčných objektoch. Telo vytvorené pomocou 3D tlačí je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je GreenSpace Evo Mini Fixed udržateľnou voľbou pre akcentačné osvetlenie. Hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. Projekty renovácie sú s Perfect Fit jednoduché vďaka rôznym rozmerom výrezu, ktoré sú k dispozícii. Ďalšie prispôbenie farieb, textúr a výrezov Perfect Fit je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Splyní s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu
- Dodatočné vybavenie starších inštalácií je jednoduché s viacerými dostupnými možnosťami výrezu Perfect Fit
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Fixed

Vlastnosti

- Ľahký prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozšíriteľné pomocou štandardných nástrojov
- K dispozícii vo viacerých rozmeroch výrezu Perfect Fit (80 mm – 100 mm)
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)


Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákn.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed grey



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed black



GreenSpace Evo Mini Fixed

Podrobnosti o produkte



RS320B GreenSpace Evo Mini
fixed white

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	RS320B

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon	
				(menovitý) (nom.)	Svetelný tok
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nie
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nie
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Áno
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Áno
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Áno
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nie
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nie
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Krytie IP
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	Biela	IP20/54
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Biela	IP20/54
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Biela	IP20
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Biela	IP20
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Biela	IP20
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	Biela	IP20
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Biela	IP20
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Sivá	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Spotreba
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nie
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Áno
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nie
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nie
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nie
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nie
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nie

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Krytie IP
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Sivá	IP20/54
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Čierna	IP20
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	Čierna	IP20/54
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20/54
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Čierna	IP20/54

Schválenie a použitie

GreenSpace Evo Mini Fixed

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4


Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)


Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
58985800	RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
58986500	RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58990200	RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58992600	RS320B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58993300	RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59067000	RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59068700	RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
58989600	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
58994000	RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58987200	RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58988900	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58991900	RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59069400	RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59070000	RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59071700	RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102992




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102991




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102988



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102993




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102989




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102990


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102994




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104583




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104582




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104581




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104580




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102995



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102996



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505102997

