



Vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hillitty muotokieli

GreenSpace Evo Mini Adjustable

GreenSpace Evo Mini Adjustable on pienikokoinen korostusvalaisin, jossa on hillityn tyylikäs muotokieli. Valo voidaan suunnata 30 asteen kulmaan asti. Tämä tekee tuotteesta erinomaisen valinnan muotimyymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin sekä asuintiloihin. 3D-tulostettu runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrotomateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: sitä voidaan päivittää, ja se on uudelleenkäytettävä, täysin huollettava sekä kierrätettävä. Lisäksi GreenSpace Evo Mini Adjustable on erittäin energiatehokas, mikä tekee siitä vastuullisen valinnan korostusvalaistukseen. Syvät PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. Saneerausprojektit ovat helppoja Perfect Fitin avulla, koska se sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin. Philips MyCreation tarjoaa lisää värejä, tekstuureja ja asennusaukkoja.

Hyödyt

- Sulautuu myymälöiden sisustukseen selkeän muotokielen ansiosta
- Valo on helppo suunnata 30 asteen kulmaan asti
- Perfect Fit -ratkaisu sopii lukuisiin eri asennusaukkoihin, joten vanhojen valaisimien korvaaminen on helppoa
- Enemmän loistetta ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo syvien PerfectAccent-heijastimien avulla
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyys pidentää tuotteen käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät tuotteen hiilijalanjälkeä entisestään

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Ominaisuudet

- Helppo pääsy optikkaan, LEDiin ja etulasiin
- Huollettavissa vakiotyökaluilla
- Saatavana useissa Perfect Fit -leikkausmitoissa (80 mm–100 mm)
- Pienempi hiilijalanjälki korkean valotehokkuuden ansiosta
- Varustettu huippuluokan PerfectAccent-heijastimilla
- Liitäntälaitteenvaihtoehdot: Interact-yhteensopiva DALI-ohjauksella (DIA) ja langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

Rajoitukset ja turvallisuus




- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsineellä.

Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Mittapiirros



GreenSpace Evo Mini Adjustable

Tuotetiedot



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Iskunkestävyysluokka	IK02
----------------------	------

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS321B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	136 lm/W	1 600 lm
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	121 lm/W	1 300 lm
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	143 lm/W	1 700 lm
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	130 lm/W	2 100 lm
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	100 lm/W	700 lm
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	123 lm/W	850 lm
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	126 lm/W	850 lm
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	122 lm/W	1 250 lm
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	119 lm/W	1 750 lm
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	133 lm/W	2 150 lm
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	131 lm/W	2 050 lm
910505104584	RS321B 7S/830 PSU- E HWB WH	3000 K	>80	128 lm/W	900 lm
910505104585	RS321B 7S/840 PSU- E HVWB WH	4000 K	>80	132 lm/W	900 lm
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	134 lm/W	1 150 lm

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 100 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HMB FG GR	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HMB WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta			

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HMB FG GR	12,1 W	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	14,6 W
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,7 W	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	16 W
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	12 W	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	15,8 W
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HMB BK	16 W	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HMB WH	6,8 W
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	7 W	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,8 W
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HMB BK	6,8 W	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HMB WH	8,6 W
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HMB BK	6,8 W	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	8,6 W
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10,3 W			

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HMB FG GR	Kyllä	910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kyllä
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Ei	910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kyllä
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Ei	910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kyllä
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HMB BK	Ei	910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HMB WH	Ei
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Ei	910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Ei
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HMB BK	Ei	910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HMB WH	Ei
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HMB BK	Ei	910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Ei
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kyllä			

Mekaaniset tiedot ja runko

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Suojausluokan			
Order Code	Full Product Name	Rungon väri	koodi
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Harmaa	IP20/54
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Harmaa	IP20/54
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Musta	IP20
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Musta	IP20/54
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Musta	IP20
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Musta	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Stroboskooppi-ilmiön arvo		
Order Code	Full Product Name	(SVM)
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104569	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104590	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505102998	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104501	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104568	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104586	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104587	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Suojausluokan			
Order Code	Full Product Name	Rungon väri	koodi
910505104591	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Musta	IP20
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Valkoinen	IP20
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Valkoinen	IP20
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Valkoinen	IP20
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Valkoinen	IP20/54

Stroboskooppi-ilmiön arvo		
Order Code	Full Product Name	(SVM)
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102999	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104502	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
910505104570	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505104584	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104585	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
910505104588	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
910505104589	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104597




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104501

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104568

