



Malé a udržateľné bodové svietidlo s nádycom rafinovanosti

GreenSpace Evo Mini Adjustable

GreenSpace Evo Mini Adjustable je miniaturizované akcentové bodové svietidlo s jemným a neutrálnym dizajnom, ktoré možno zamerať v uhle až do 30 stupňov. Vďaka tomu je tento produkt ideálnou voľbou v pohostinstve, maloobchodoch s módou a rezidenčných objektoch. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou je GreenSpace Evo Mini Adjustable udržateľnou voľbou pre akcentačné osvetlenie. Hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšenou iskrou a väčším pohodlím pre oči nakupujúcich. Projekty renovácie sú s Perfect Fit jednoduché vďaka rôznym rozmerom výrezu, ktoré sú k dispozícii. Ďalšie prispôbenie farieb, textúr a výrezov Perfect Fit je možné prostredníctvom Philips MyCreation

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Výhody

- Splyníe s prostredným obchodom vďaka úhľadnému a neutrálnemu dizajnu
- Ľahké nasmerovanie svetla až do 30 stupňov
- Dodatočné vybavenie starších inštalácií je jednoduché s viacerými dostupnými možnosťami výrezu Perfect Fit
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

Vlastnosti

- Ľahký prístup k optike, LED a prednému sklu
- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- K dispozícii vo viacerých rozmeroch výrezu Perfect Fit (80 mm – 100 mm)
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana

- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákn.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Výrobok sa musí inštalovať mimo dosahu ruky. Keď je výrobok horúci, možno s ním manipulovať len pomocou izolovanej rukavice


Versions



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevztahuje sa na zariadenie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	–
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	RS321B

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

GreenSpace Evo Mini Adjustable

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Áno
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nie
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nie
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nie
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nie
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nie
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nie
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Áno
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Áno
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Áno
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nie
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nie
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nie
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Krytie IP
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Sivá	IP20/54
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Sivá	IP20/54
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Čierna	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Čierna	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Čierna	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Čierna	IP20

Order Code	Full Product Name	Farba telesa	Krytie IP
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Biela	IP20
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Biela	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Biela	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Biela	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Biela	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Biela	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Biela	IP20/54

Schválenie a použitie


Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5

Order Code	Full Product Name	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4


Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2	58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2	58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3	59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2	59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2	59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104586




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104587

GreenSpace Evo Mini Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102998



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104568

