



Eine flexible und kostengünstige Beleuchtungslösung für den Einzelhandel

GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr

Die GreenSpace Accent Familie ermöglicht Einzelhändlern und Gebäudebetreibern einfach und kostengünstig auf LED-Technologie umzusteigen – ohne auf eine hervorragende Lichtqualität verzichten zu müssen, bei gleichzeitigen maßgeblichen Energieeinsparungen. Dank des Deckenausschnitts von 175mm kann von vielen konventionellen Leuchten direkt auf die LED-Lösung GreenSpace Accent umgerüstet werden. GreenSpace Accent starr bietet eine ideale Lösung für Ihren Verkaufsraum: die Leuchten eignen sich für die Allgemeinbeleuchtung oder für die Akzentbeleuchtung. Dank der großen Auswahl an Lichtfarben und speziellen LED-Modulen bietet GreenSpace Accent Ihnen stets die richtige Lichtqualität für Ihre Waren. Es gibt z.B. verschiedene LED Module speziell für Anwendungen im Bereich Mode, oder auch für dedizierte Bereiche wie Backwaren oder frische Lebensmittel. Auf der Philips Webseite können Sie noch mehr über die Vorzüge der LED-Module PremiumWhite, Fresh Food Meat oder Fresh Food Champagne erfahren.

Vorteile

- Beste Lichtqualität mit einem sehr kompakten Gehäuse mit geringer Einbauhöhe
- Geringe Blendung durch einen leicht zurückgesetzten Reflektor
- Viele verschiedene Einsatzgebiete

Merkmale

- Hervorragende Lichtqualität dank Philips PerfectAccent Reflektoren
- Hohe Effizienz
- 1:1-Ersatz für Einbaustrahler mit CDM Leuchtmitteln

GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr


Anwendung

- Einzelhandel, insbesondere Supermärkte und Modegeschäfte

Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP02.tif

GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr

Produktdetails

GreenSpace_Accent_Fixed-
RS340B-DP03.tif



GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Produktfamiliencode	RS340B

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
----------------------------	----------------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
---	------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)		
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	3000 K	90	86 lm/W	1.900 lm
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	3000 K	80	117 lm/W	2.700 lm
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	3000 K	80	117 lm/W	2.700 lm
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	80	117 lm/W	2.700 lm
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	80	119 lm/W	2.800 lm
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	2700 K	80	114 lm/W	2.700 lm
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	3000 K	90	74 lm/W	2.600 lm
97769600	RS340B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	90	121 lm/W	2.850 lm
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	2700 K	80	120 lm/W	3.800 lm
97771900	RS340B 39S/830 DIA- VLC-E VWB CP WH	3000 K	80	123 lm/W	3.900 lm
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3000 K	80	123 lm/W	3.900 lm
97773300	RS340B 39S/840 DIA- VLC-E WB CP WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
97775700	RS340B 39S/840 PSU- E VWB CP WH	4000 K	80	135 lm/W	4.000 lm
97776400	RS340B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	3000 K	90	124 lm/W	3.850 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr

Order Code	Full Product Name	Optik
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	Sehr breitstrahlend
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	Sehr breitstrahlend
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97769600	RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97771900	RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	Sehr breitstrahlend
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97773300	RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	Sehr breitstrahlend
97776400	RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	22 W
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	23,5 W
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	23,5 W
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	23,5 W
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	23,5 W
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	35 W
97769600	RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97771900	RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	31,5 W
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	31,5 W
97773300	RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	29,5 W
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	29,5 W
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	29,5 W
97776400	RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	31 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nein
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	Ja
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	Nein
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nein
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nein
97769600	RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nein
97771900	RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	Ja
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nein
97773300	RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	Ja
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nein
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	Nein
97776400	RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nein

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.457,0.385)<3
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	(0.434,0.403)<3
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	(0.434,0.403)<3
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434,0.403)<3
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382,0.380)<3
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	(0.458,0.410)<3
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.457,0.385)<3
97769600	RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458,0.410)<3
97771900	RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	(0.434,0.403)<3
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434,0.403)<3
97773300	RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	(0.382,0.380)<3
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382,0.380)<3
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	(0.382,0.380)<3
97776400	RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422,0.386)<2

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97762700	RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97763400	RS340B 27S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	1%
97764100	RS340B 27S/830 PSU-E VWB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97765800	RS340B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97766500	RS340B 27S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97767200	RS340B 27S/CH PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

GreenSpace Accent Einbaustrahler Starr

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97768900	RS340B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nicht anwendbar
97769600	RS340B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97770200	RS340B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97771900	RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH	1%
97772600	RS340B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
97773300	RS340B 39S/840 DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97774000	RS340B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar
97775700	RS340B 39S/840 PSU-E VWB CP WH	Nicht anwendbar
97776400	RS340B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nicht anwendbar

