



Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2: Reparerbar och uppgraderingsbar accentdownlight för butiker

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Med GreenSpace Accent Fixed Gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare uppleva den överlägsna ljus kvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar downlight för accent-belysning. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Fixed Gen2 användas för cirkulär belysning. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. LED-belysningskoncept för färska livsmedel finns för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på vår katalogs kläder- och livsmedelssidor.

Fördelar

- PerfectAccent-optiken ger lite mer gnista till butiken och ljus som är behagligt för ögonen
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala och stilrena produktdesignen ger taket ett sömlöst utseende

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa alternativ för uppkoppling
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Varning och Säkerhet


- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flux bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagingsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Versions



RS350B GreenSpace Accent Fixed
Black standard

Måttskiss



GreenSpace Accent Fixed Gen2

Produktinformation



GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable



RS350B GreenSpace Accent Fixed
White standard



RS350B GreenSpace Accent Fixed
White painted



RS350B GreenSpace Accent Fixed
Black standard

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Mekanik och armaturhus	
Riskklass, explosioner	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Produktdata	
Produktfamilj kod	RS350B

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(Nom)		(nom)	
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2 900 lm
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	85 lm/W	2 800 lm
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	89 lm/W	2 700 lm
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	2 900 lm
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Mycket bredstrålande ljusfördelning	910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning	910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning	910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning	910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning	910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W	910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W	910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	33 W

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	30,5 W
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	24 W
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	24 W
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Ej tillämpligt
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Vit
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Vit


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Vit
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Vit
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102745




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102740




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102748


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102741




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102744




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102746




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102743



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102749



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102742



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102747

GreenSpace Accent Fixed Gen2

