



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: En brugbar, opgraderbar og udtagelig accent- downlight til detailhandel

GreenSpace Accent Kipbar Gen2

Med GreenSpace Accent Elbow Gen2 kan butikker og driftsansvarlige nyde den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en downlighter med effektbelysning, som kan fås til en overkommelig pris og derudover er bæredygtig. Vedligeholdelse og opgraderinger af driver, LED og optik er let og kræver kun standardværktøj. På grund af dette kan GreenSpace Accent Elbow Gen2 understøtte en cirkulær belysningsinstallation. Armaturets udtrækbare og justerbar spothead sikrer, at lyset kan rettes efter behov. Ud over dæmpningsfunktioner er der flere muligheder for systemintegration, herunder både med kabel og trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- PerfectAccent-optik giver et mere funkende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem vedligeholdelse og opgraderinger
- Det neutrale, stilrene design får det til at smelte sammen med loftet
- Stor fleksibilitet i butikken på grund af mange tilretningsmuligheder

Funktioner

- Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
- Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektoroptik
- Reduceret CO₂-fodaftryk på grund af høj effektivitet
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)


Anvendelsesområder

- Supermarkeder og hypermarkeder
- Store detailbutikker
- Butikscentre

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.
- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og kølet ned.
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske.

Målskitse



GreenSpace Accent Kipbar Gen2

Oplysninger om produktet

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable



RS352B GreenSpace Accent Elbow
Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow
White

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	2 enheder
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Mekanik og armaturhus	
Eksplodingsfareklasse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Produktdata	
Produktseriekode	RS352B

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3.000 lm
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3.100 lm
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2.900 lm
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2.800 lm
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2.700 lm
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2.700 lm
910505102768	RS352B 39S/ PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2.900 lm
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
910505102769	RS352B 39S/ PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3.900 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype	Order Code	Full Product Name	Optiktype
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bred stråle	910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Mellemstrålende
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Bred stråle	910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bred stråle
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Mellemstrålende	910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Meget bred stråle
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Mellemstrålende	910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Bred stråle
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Bred stråle	910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bred stråle

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W

GreenSpace Accent Kipbar Gen2

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Ja	10%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Ikke relevant
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvid
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Hvid
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Hvid
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Hvid
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Hvid


Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Hvid
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Hvid
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Sort
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Sort
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Sort

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

GreenSpace Accent Kipbar Gen2

