# Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2 : un downlight encastré d'accentuation réparable, évolutif et extractible pour les commerces

## GreenSpace Accent Extractible Gen2

Avec GreenSpace Accent Elbow Gen2, les détaillants et les exploitants de bâtiments peuvent profiter de la qualité supérieure de la lumière et de l'efficacité énergétique leader du marché des optiques PerfectAccent dans un downlighter d'accentuation abordable et durable. La maintenance et les mises à niveau du pilote, de la LED et de l'optique sont faciles et ne nécessitent que des outils standards. Pour cette raison, GreenSpace Accent Elbow Gen2 peut prendre en charge une installation d'éclairage circulaire. Le spot extractible et rotatif du luminaire garantit que la lumière peut être dirigée là où c'est nécessaire. En plus des options de gradation, plusieurs options d'intégration de système sont disponibles, y compris filaire et sans fil. Des recettes d'éclairage LED pour aliments frais sont disponibles pour prolonger la durée de conservation, améliorer la représentation visuelle des aliments, réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les ventes. Consultez nos pages de catalogue Mode et Alimentation pour en savoir plus sur nos recettes PremiumWhite, PremiumColor, Viande fraîche, Rosé, Froid et Champagne.

# GreenSpace Accent Extractible Gen2

## Avantages

- Confort visuel accru avec les optiques PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance facile et une meilleure réparabilité
- L'esthétique élégante et épurée du produit permet une insertion discrète dans le plafond

## Fonctions

- Réparable très facilement
- Équipé d'optiques à réflecteur de pointe : PerfectAccent
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

## Application

- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces
- Centres commerciaux

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lors de l'utilisation d'une vitre de protection.
- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, nous conseillons fortement l'utilisation de la vitre de protection en option, car elle peut être nettoyée avec un chiffon sec en microfibre.
- Pendant la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi.
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant.

## Versions

**RS352B GreenSpace Accent Elbow Black**

# GreenSpace Accent Extractible Gen2

## Schéma dimensionnel




## Détails sur le produit

**GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable**

**RS352B GreenSpace Accent Elbow Black**

**RS352B GreenSpace Accent Elbow White**

# GreenSpace Accent Extractible Gen2

## Informations générales

| | |
|---|---|
| **Driver inclus** | Oui |
| **Nombre d'appareillages** | 2 unités |
| **Service Tag** | Oui |

## Données techniques de l'éclairage

| | |
|---|---|
| **Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse** | 120 degré(s) |

## Fonctionnement et électricité

| | |
|---|---|
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité II |
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Convient pour la commutation aléatoire** | Non |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Classe du risque explosif** | - |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK02 |
| **Indice de protection** | IP20 |

## Fonctionnement de secours

| | |
|---|---|
| **Secours centralisé** | Non |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | +10 à +35 °C |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Marquage ENEC** | Marquage ENEC |
| **Inflammabilité** | - |
| **Essai au fil incandescent** | Température 650 °C, durée 30 s |
| **Valeur de scintillement (PstLM)** | 0.9 |

## Performances initiales

| | |
|---|---|
| **Tolérance de flux lumineux** | -10% / +10% |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Code famille de produits** | RS352B |

## Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | 3000 K | >80 | 133 lm/W | 3'000 lm |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 138 lm/W | 3'100 lm |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | 2700 K | >80 | 121 lm/W | 2'900 lm |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | 5000 K | >90 | 85 lm/W | 2'800 lm |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 3000 K | >90 | 113 lm/W | 2'700 lm |
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | 2200 K | >80 | 89 lm/W | 2'700 lm |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 3000 K | >90 | 126 lm/W | 3'900 lm |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | 2700 K | >80 | 129 lm/W | 2'900 lm |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 4'000 lm |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | 3000 K | >90 | 126 lm/W | 3'900 lm |

## Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Faisceau extensif |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Faisceau extensif |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Faisceau semi-intensif |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Faisceau semi-intensif |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Faisceau extensif |

| Order Code | Full Product Name | Type d'optique |
|---|---|---|
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Faisceau semi-intensif |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Faisceau extensif |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Faisceau ultra-extensif |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Faisceau extensif |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Faisceau extensif |

## Fonctionnement et électricité

# GreenSpace Accent Extractible Gen2

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | 22.5 W |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | 22.5 W |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | 24 W |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | 33 W |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 24 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|---|---|---|
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | 30.5 W |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 31 W |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | 22.5 W |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | 31 W |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | 31 W |

## Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name | Variation de l'intensité lumineuse | Niveau de gradation maximal |
|---|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Non | Non applicable |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Non | Non applicable |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Oui | 10% |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Oui | 10% |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Oui | 10% |

| Order Code | Full Product Name | Variation de l'intensité lumineuse | Niveau de gradation maximal |
|---|---|---|---|
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Oui | 10% |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Oui | 1% |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Non | Non applicable |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Oui | 10% |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Oui | 10% |

## Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Couleur du corps |
|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Blanc |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Blanc |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Blanc |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Blanc |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Blanc |

| Order Code | Full Product Name | Couleur du corps |
|---|---|---|
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Blanc |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Blanc |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Noir |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Noir |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Noir |

## Performances initiales

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|---|---|---|
| 58819600 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 58820200 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 58821900 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 58822600 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | (0.343, 0.331) SDCM <3 |
| 58823300 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|---|---|---|
| 58824000 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | (0.478, 0.382) SDCM <2 |
| 58826400 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 58818900 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 58825700 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 58827100 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766**



**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762**



**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763**

## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769**




**Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764**

# GreenSpace Accent Extractible Gen2

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.