



Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2: aksentdownlight for butikker som kan repareres, oppgraderes og trekkes ut

GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Elbow Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. Spothodet i armaturen, som kan trekkes ut og roteres, gjør at du kan sikte lyset dit du trenger det. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ferskmat LED-belysningsoppskrifter er tilgjengelige for forlenget holdbarhet, bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om oppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Fordeler

- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
- Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
- Den nøytrale og rene designen gjør at produktet går i ett med taket
- Siktefrihet gir fleksibilitet i butikken

Funksjoner

- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Tilgjengelig med LED-lysprofiler for matvarer
- Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storhandel
- Kjøpesentre

Warnings and safety

- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

Versions




RS352B GreenSpace Accent Elbow White



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Målskisse



Produkt detaljer

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	2 enheter
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Mekanikk og innfatning	
Eksplsjonsfare-klasse	-
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Produktdata	
Produktseriekode	RS352B

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	121 lm/W	2 900 lm
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	85 lm/W	2 800 lm
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	89 lm/W	2 700 lm
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2 900 lm
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålet	910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Mellomstrålet
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Bredstrålet	910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bredstrålet
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Mellomstrålet	910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svært bredstrålet
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Mellomstrålet	910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Bredstrålet
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Bredstrålet	910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	24 W
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	33 W

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	24 W
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	30,5 W
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Ja	10%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Ja	10%
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nei	Ikke relevant
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvit
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Hvit
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Hvit
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Hvit
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Hvit


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Hvit
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Hvit
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

