



# Philips GreenSpace Accent Elbow gen2: reparerbar, uppgraderbar och utdragbar accentdownlight för butiker

## GreenSpace Accent Elbow gen2

Med GreenSpace Accent Elbow gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar accentdownlight. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Elbow gen2 användas för en cirkulär belysning. Armaturens utdragbara och roterbara spottar gör det enkelt att rikta in ljuset. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. Välj mellan LED-belysningskoncept för färsk livsmedel för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på våra katalogsidor om kläder och livsmedel.

# GreenSpace Accent Elbow gen2

## Fördelar

- Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala stilrena produktdesignen gör att de passar sömlöst in i taket
- Stor frihet i riktning gör den flexibel i butiken

## Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ
- Alternativ för frontglas (rekommenderas för dammiga miljöer)

## Användning

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

## Varning och Säkerhet

- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.


## Versions



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

# GreenSpace Accent Elbow gen2

## Måttskiss



## Produktinformation

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Elbow gen2

| Allmän information                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Driftdon ingår                         | Ja                               |
| Antal driftdonsenheter                 | 2 enheter                        |
| Service tag                            | Ja                               |
| Ljusteknik                             |                                  |
| Ljuskällans spridningsvinkel           | 120 °                            |
| Drift och elektricitet                 |                                  |
| Skyddsklass IEC                        | Säkerhetsklass II                |
| Ingångsspänning                        | 220–240 V                        |
| Line Frequency                         | 50 to 60 Hz                      |
| Lämplig för slumpmässig brytning       | Nej                              |
| Mekanik och armaturhus                 |                                  |
| Riskklass, explosioner                 | -                                |
| Skyddskod för mekanisk påverkan        | IK02                             |
| Kod för kapslingsklass                 | IP20                             |
| Nöddrift                               |                                  |
| Central nödbelysning                   | Nej                              |
| Användning och godkännande             |                                  |
| Omgivningstemperatur                   | +10 till +35 °C                  |
| CE-märkning                            | Ja                               |
| ENEC-märkning                          | ENEC-märkning                    |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet        | -                                |
| Glödtrådtest                           | Temperatur<br>650 °C, under 30 s |
| Flimmervärde (PstLM)                   | 0,9                              |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) |                                  |
| Tolerans för ljusflöde                 | -10% / +10%                      |
| Produktdata                            |                                  |
| Produktfamiljskod                      | RS352B                           |

Ljusteknik (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                | Korrelerad<br>färgtemperatur | Färgåtergivningsindex | Ljusutbyte<br>(märkvärde) | Ljusflöde |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
|              |                                  | (Nom)                        |                       | (nom)                     |           |
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | 3000 K                       | >80                   | 133 lm/W                  | 3 000 lm  |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | 4000 K                       | >80                   | 138 lm/W                  | 3 100 lm  |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | 2700 K                       | >80                   | 121 lm/W                  | 2 900 lm  |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | 5000 K                       | >90                   | 85 lm/W                   | 2 800 lm  |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 3000 K                       | >90                   | 113 lm/W                  | 2 700 lm  |
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | 2200 K                       | >80                   | 89 lm/W                   | 2 700 lm  |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 3000 K                       | >90                   | 126 lm/W                  | 3 900 lm  |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | 2700 K                       | >80                   | 129 lm/W                  | 2 900 lm  |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | 3000 K                       | >80                   | 129 lm/W                  | 4 000 lm  |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | 3000 K                       | >90                   | 126 lm/W                  | 3 900 lm  |

Ljusteknik (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                | Optiktyp                      |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | Bredstrålände ljusfördelning  |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | Bredstrålände ljusfördelning  |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | Medelstrålände ljusfördelning |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | Medelstrålände ljusfördelning |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Bredstrålände ljusfördelning  |
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | Medelstrålände ljusfördelning |

| Order Code   | Full Product Name                | Optiktyp                               |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Bredstrålände ljusfördelning           |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | Mycket bredstrålände<br>ljusfördelning |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | Bredstrålände ljusfördelning           |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | Bredstrålände ljusfördelning           |

Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name          | Effektförbrukning |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | 22,5 W            |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | 22,5 W            |

| Order Code   | Full Product Name             | Effektförbrukning |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | 24 W              |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | 33 W              |

# GreenSpace Accent Elbow gen2

| Order Code   | Full Product Name                | Effektförbrukning |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 24 W              |
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | 30,5 W            |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 31 W              |

| Order Code   | Full Product Name            | Effektförbrukning |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK  | 22,5 W            |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK   | 31 W              |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | 31 W              |

## Styrenheter och dimring

| Order Code   | Full Product Name                | Dimbar | Max. dimringsnivå |
|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | Nej    | Ej tillämpligt    |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | Nej    | Ej tillämpligt    |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | Ja     | 10%               |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | Ja     | 10%               |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Ja     | 10%               |

| Order Code   | Full Product Name                | Dimbar | Max. dimringsnivå |
|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | Ja     | 10%               |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Ja     | 1%                |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | Nej    | Ej tillämpligt    |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | Ja     | 10%               |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | Ja     | 10%               |

## Mekanik och armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                | Armaturhusets färg |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | Vit                |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | Vit                |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | Vit                |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | Vit                |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Vit                |


| Order Code   | Full Product Name                | Armaturhusets färg |
|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | Vit                |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Vit                |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | Svart              |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | Svart              |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | Svart              |

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


| Order Code   | Full Product Name                | Initial kromaticitet   |
|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH       | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH       | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH    | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH    | (0.343, 0.331) SDCM <3 |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

| Order Code   | Full Product Name                | Initial kromaticitet   |
|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH  | (0.478, 0.382) SDCM <2 |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK      | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK       | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK     | (0.422, 0.386) SDCM <2 |


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

## GreenSpace Accent Elbow gen2

