



Philips GreenSpace Accent Cardanix Gen2: kardansk aksentdownlight for butikker som kan repareres og oppgraderes

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Cardanic Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. Den kardanske strukturen i armaturen gjør det enkelt å sikte inn lyset. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ferskmat LED-belysningsoppskrifter er tilgjengelige for forlenget holdbarhet, bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se på mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om oppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Fordeler

- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
- Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
- Den nøytrale og rene designen gjør at produktet går i ett med taket
- Enkelt å sikte inn lyset

Funksjoner

- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Tilgjengelig med LED-lysprofiler for matvarer
- Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storhandel
- Kjøpesentre

Warnings and safety


- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.

Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted

Målskisse



GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Produkt detaljer



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Mekanikk og innfatning	
Eksplisjonsfare-klasse	-
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Produktdata	
Produktseriekode	RS353B

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte	
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	2 900 lm
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	85 lm/W	2 800 lm
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	89 lm/W	2 700 lm
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2 900 lm
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålet	910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Mellomstrålet
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Bredstrålet	910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Mellomstrålet
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Mellomstrålet	910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svært bredstrålet
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Bredstrålet	910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Bredstrålet
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bredstrålet	910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	24 W
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W	910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	24 W

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	33 W
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nei	Ikke relevant
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Hvit
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Hvit
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Hvit
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Hvit
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Hvit


Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Hvit
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Hvit
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102756






Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102759



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102758




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102750

Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102753


Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102757



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102755

Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102754

Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

