



Philips GreenSpace Accent Cardanic gen2: reparerbar och uppgraderbar accentdownlight med kardanupphängning för butiker

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Med GreenSpace Accent Cardanic gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare utnyttja den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar accentdownlight. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Cardanic gen2 användas för en cirkulär belysning. Armaturens kardanupphängningsstruktur gör det enkelt att rikta in ljuset. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. Välj mellan LED-belysningskoncept för färska livsmedel för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på våra katalogsidor om kläder och livsmedel.

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Fördelar

- Få butiken att gnistra och gör belysningen mer behaglig för kunderna med PerfectAccent-optik
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala stilrena produktdesignen gör att de passar sömlöst in i taket
- Enkel inriktning av ljus

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ
- Alternativ för frontglas (rekommenderas för dammiga miljöer)

Användning

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Varning och Säkerhet


- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flödet bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optiken får endast ske med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-lampan eller reflektorn. För områden där mat tillagas och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Versions



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted

Måttskiss



GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Produktinformation



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Mekanik och armaturhus	
Riskklass, explosioner	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Produktdata	
Produktfamiljsskod	RS353B

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	3 000 lm
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	138 lm/W	3 100 lm
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	2 900 lm
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	113 lm/W	2 700 lm
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	85 lm/W	2 800 lm
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	89 lm/W	2 700 lm
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	129 lm/W	2 900 lm
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	126 lm/W	3 900 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	22,5 W
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	24 W
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	24 W

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	31 W
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	33 W
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	22,5 W
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	31 W
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	31 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Ej tillämpligt
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Vit
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Vit
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Vit
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Vit
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102756




Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102759




Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102758


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102750




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102753




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102757




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102755



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102754



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

