



**Lampu ini
memberikan
fleksibilitas luar
biasa, rangkaian
produk yang lengkap,
dan integrasi sistem
tanpa hambatan
untuk pelanggan
Hospitality.**

Greenspace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Greenspace Flex

Benefits

- Portofolio lengkap mencakup dari 400lm hingga 3000lm, 3CCT dan 3 sudut pancaran.
- Fleksibilitas super dengan desain modular, dan garis tepi yang berbeda agar sesuai dengan aplikasi yang berbeda.
- Konektivitas cerdas untuk integrasi tanpa hambatan dengan Interact Hospitality.
- Penanaman yang dalam untuk kenyamanan visual
- Pemasangan dan perawatan mudah

Features

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Sudut Pancaran: NB, MB, WB
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Keandalan tinggi, 50.000 jam (L80B50@25°C)

Application

- Ruang tamu
- Kamar mandi
- Koridor
- Lobi

Versions



RS378B P42 M102





Greenspace Flex, Prof GCGM





Greenspace Flex RS378B P15 M55




Dimensional drawing



Dimensional drawing



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Tipe optik	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	PMMA
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK04
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	Ya	1 unit
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Ya	1 unit
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Ya	1 unit
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Ya	1 unit
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Ya	1 unit
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Ya	1 unit
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Ya	1 unit
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Ya	1 unit
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Ya	1 unit
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	Ya	1 unit
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Ya	1 unit
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Ya	1 unit
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Ya	1 unit

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Ya	1 unit
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	Ya	1 unit
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Ya	1 unit
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Ya	1 unit
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Ya	1 unit
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Ya	1 unit
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Ya	1 unit
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	-	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Ya	1 unit
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	Ya	1 unit
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Ya	1 unit

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya (Penerangan) (Nom)	Flux Cahaya
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	97 lm/W	580 lm
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	858 lm
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	92 lm/W	1.012 lm
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1.305 lm
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	- °	4000 K	80 lm/W	1.200 lm
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1.500 lm
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 lm/W	1.400 lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	90 lm/W	540 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	-	3000 K	75 lm/W	450 lm
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	95 lm/W	570 lm
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm

		Sudut	Suhu Warna	Daya	
Order Code	Full Product Name	sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	88 lm/W	530 lm
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	-	2700 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	-	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	-	4000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	-	2700 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	-	3000 K	76 lm/W	1.140 lm
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm

		Sudut	Suhu Warna	Daya	
Order Code	Full Product Name	sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	4000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	4000 K	90 lm/W	2.150 lm
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	3000 K	82 lm/W	900 lm
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1.100 lm
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	2700 K	104 lm/W	4.386 lm
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm

Order Code	Full Product	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya	
	Name			Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	3000 K	100 lm/W	1.500 lm
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	4000 K	89 lm/W	980 lm
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	4000 K	73 lm/W	800 lm
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	4000 K	87 lm/W	1.300 lm
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	2700 K	104 lm/W	4.386 lm
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	4000 K	60 lm/W	360 lm
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	-	3000 K	89 lm/W	535 lm

Order Code	Full Product	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya	
	Name			Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	3000 K	89 lm/W	535 lm
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	4000 K	93 lm/W	560 lm
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	76 lm/W	836 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	90 lm/W	540 lm
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	11 W	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	11 W	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	11 W	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	Tidak
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	Tidak
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	6 W	Tidak
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	Tidak
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	Tidak
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W	Tidak
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	Tidak
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W	Tidak
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	Tidak
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	Tidak
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	Tidak

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W	Tidak
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	Tidak
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	6 W	Tidak
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	11 W	Tidak
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	11 W	Tidak
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	11 W	Tidak
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	42 W	Tidak
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	Tidak
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	Tidak
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W	Tidak
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	6 W	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	6 W	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	24 W	-

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	24 W	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	24 W	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	24 W	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	24 W	Tidak
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	24 W	Tidak
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W	Tidak
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W	Tidak
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W	Tidak
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	24 W	Tidak
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	24 W	Tidak
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	24 W	Tidak
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W	Tidak
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W	Tidak
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	Tidak
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W	Tidak
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	11 W	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	11 W	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	15 W	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	15 W	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	15 W	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	15 W	-

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	15 W	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	15 W	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	15 W	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	15 W	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	15 W	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	6 W	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	6 W	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	6 W	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	6 W	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	6 W	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	6 W	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	6 W	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	15 W	Tidak
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	15 W	Tidak
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	Tidak
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	15 W	Tidak
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	15 W	Tidak
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W	Tidak
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W	Tidak
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	15 W	Tidak
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	15 W	Tidak
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	Tidak

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat	
		diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	DALI	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat	
		diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	DALI	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	DALI	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	DALI	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	DALI	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	DALI	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	DALI	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	DALI	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	DALI	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	DALI	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	DALI	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	DALI	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	DALI	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	DALI	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	DALI	-

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	Tidak	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	Tidak	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	DALI	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	Tidak	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	DALI	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	DALI	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	1-10V	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	1-10V	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	1-10V	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	1-10V	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	Tidak	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	Tidak	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	TRIAC	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	TRIAC	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	DALI	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	DALI	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	DALI	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	50.000 jam
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	50.000 jam
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	50.000 jam
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	50.000 jam
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	50.000 jam
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50.000 jam
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50.000 jam
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	50.000 jam
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	50.000 jam
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	50.000 jam
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	50.000 jam
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50.000 jam
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	50.000 jam
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	50.000 jam
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	50.000 jam
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	50.000 jam
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50.000 jam
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50.000 jam
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50.000 jam
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	50.000 jam
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534471	RS378B P6 930 PSD-E MB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	50.000 jam
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	50.000 jam
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50.000 jam

