

PHILIPS

Lighting



Sản phẩm đem đến độ linh hoạt cao, dòng sản phẩm hoàn thiện và khả năng tích hợp hệ thống liên mạch cho các khách hàng trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn..

Greenspace Flex

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-đun, động cơ nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Lợi ích

- Danh mục sản phẩm hoàn thiện từ 400lm đến 3000lm, 3CCT và 3 góc chùm sáng.
- Độ linh hoạt cực kỳ cao với thiết kế mô-đun và các loại viền khác nhau để phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng.
- Kết nối thông minh để tích hợp liên mạch với Interact Hospitality.
- Khả năng lắp đặt âm sâu tạo sự dễ chịu về thị giác
- Dễ lắp đặt và bảo trì

Tính năng

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Góc chùm sáng: NB, MB, WB
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Độ tin cậy cao, 50.000 giờ (L80B50@25°C)

Ứng dụng

- Phòng khách
- Phòng tắm
- Hành lang
- Sảnh

Phiên bản



RS378B P33 M87





RS378B P42 M102





Greenspace Flex, Prof GCGM




Bản vẽ kích thước



Bản vẽ kích thước



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Loại chóa quang học	-
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	PMMA
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển	Số lượng bộ điều khiển
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Có	1 thiết bị
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Có	1 thiết bị
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Có	1 thiết bị
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Có	1 thiết bị
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Có	1 thiết bị
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Có	1 thiết bị
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Có	1 thiết bị
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Có	1 thiết bị
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Có	1 thiết bị
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Có	1 thiết bị

Order Code	Full Product Name	Bao gồm bộ điều khiển	Số lượng bộ điều khiển
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Có	1 thiết bị
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Có	1 thiết bị
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Có	1 thiết bị
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Có	1 thiết bị
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Có	1 thiết bị
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Có	1 thiết bị
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Có	1 thiết bị
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Có	1 thiết bị
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Có	1 thiết bị
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Có	1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang thông
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)		
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	97 lm/W	580 lm	
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm	
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm	
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm	
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm	
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	858 lm	
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	92 lm/W	1.012 lm	
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	92 lm/W	1.012 lm	
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm	
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1.305 lm	
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	- °	4000 K	80 lm/W	1.200 lm	
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	- °	2700 K	77 lm/W	2.540 lm	
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	97 lm/W	4.074 lm	
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm	
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm	
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1.500 lm	
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 lm/W	1.400 lm	
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm	
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm	
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm	
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm	
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm	
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	90 lm/W	540 lm	

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan			Quang thông
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)		
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm	
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	540 lm	
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm	
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	-	2700 K	65 lm/W	390 lm	
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm	
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm	
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm	
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm	
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm	
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm	
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm	
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm	
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	95 lm/W	570 lm	
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm	
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm	
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm	
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm	
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	88 lm/W	530 lm	
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm	
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm	
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm	
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm	
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm	

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan		Quang thông
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
911401721432	RS378B P24 927 PSU- E NB M70	-	2700 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU- E NB M70	-	4000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU- E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721482	RS378B P24 940 PSU- E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401721492	RS378B P24 927 PSU- E WB M70	-	2700 K	92 lm/W	1.012 lm
911401721512	RS378B P24 940 PSU- E WB M70	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401538571	RS378B P33 927 PSD- E NB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401538671	RS378B P33 927 PSD- E MB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401538871	RS378B P33 930 PSD- E NB M87	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401539171	RS378B P33 940 PSD- E NB M87	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU- E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU- E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU- E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721592	RS378B P33 930 PSU- E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU- E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401539871	RS378B P42 930 PSD- E MB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD- E WB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD- E WB M102	-	4000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	4000 K	90 lm/W	2.150 lm
911401545971	RS378B P15 940 PSU- E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401546771	RS378B P15 930 PSD- E WW S	-	3000 K	82 lm/W	900 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan		Quang thông
			(Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1.100 lm
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	1.100 lm
911401537171	RS378B P15 930 PSD- E MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401537271	RS378B P15 930 PSD- E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	2700 K	104 lm/W	4.386 lm
911401541171	RS378B P15 940 PSR- E 1-10V WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	92 lm/W	3.864 lm
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	3000 K	100 lm/W	1.500 lm
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	4000 K	89 lm/W	980 lm
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	4000 K	73 lm/W	800 lm
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	4000 K	87 lm/W	1.300 lm
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	2700 K	104 lm/W	4.386 lm
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	4000 K	60 lm/W	360 lm
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	3000 K	89 lm/W	535 lm
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	4000 K	93 lm/W	560 lm
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721262	RS378B P15 930 PSU- E NB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)			Quang thông
			Quang hiệu (định mức) (Danh định)			
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	76 lm/W	836 lm	
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	83 lm/W	500 lm	
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm	
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm	

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		
			Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông	
911401721332	RS378B P15 940 PSU- E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1.100 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR- E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	11 W	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	11 W	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	11 W	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	Không
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	Không
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	6 W	Không
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	6 W	Không
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	Không
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	Không
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W	Không
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	Không
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W	Không
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W	Không
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	Không
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	Không
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	Không
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	Không
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W	Không
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	Không
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W	Không
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	Không
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	6 W	Không
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	11 W	Không
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	11 W	Không
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	11 W	Không
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	Không
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	Không
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	Không

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	Không
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W	Không
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	6 W	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	6 W	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	24 W	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	24 W	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	24 W	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	24 W	Không
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W	Không
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W	Không
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W	Không
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	24 W	Không
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	24 W	Không
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W	Không
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W	Không
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W	Không
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	Không
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W	Không
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	11 W	-

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với
			bật/tắt ngẫu nhiên
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	11 W	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	15 W	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	15 W	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	15 W	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	15 W	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	15 W	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	15 W	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	15 W	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	6 W	-

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Phù hợp với
			bật/tắt ngẫu nhiên
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	6 W	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	6 W	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	6 W	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	6 W	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	6 W	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	15 W	Không
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	15 W	Không
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	15 W	Không
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	15 W	Không
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	Không
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W	Không
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W	Không
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	15 W	Không
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	Không

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	DALI	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	TRIAC	10%
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Không	Không áp dụng
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Không	Không áp dụng
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Không	Không áp dụng
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Không	Không áp dụng
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Không	Không áp dụng
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	DALI	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	DALI	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	DALI	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	DALI	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	DALI	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Không	Không áp dụng
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Không	Không áp dụng
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Không	Không áp dụng
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Không	Không áp dụng
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Không	Không áp dụng
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Không	Không áp dụng
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	DALI	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	DALI	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	DALI	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Không	Không áp dụng
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Không	Không áp dụng
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Không	Không áp dụng
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Không	Không áp dụng
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Không	Không áp dụng
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	DALI	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	DALI	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	DALI	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	Không	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	Không	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	DALI	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	Không	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	DALI	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	DALI	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	1-10 V	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	1-10 V	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	Không	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	Không	-

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Có thể điều	
		chỉnh độ sáng	Độ mờ tối đa
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	Không	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	Không	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	Không	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	Không	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	Không	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	Không	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	TRIAC	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	TRIAC	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	DALI	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	DALI	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Không	Không áp dụng
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Không	Không áp dụng
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Không	Không áp dụng
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Order Code	Full Product Name	Thử nghiệm sợi dây phát sáng
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	SDCM<3
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Hiệu suất theo thời gian (Tuần thử IEC)

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50.000 h
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	50.000 h
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	50.000 h
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50.000 h
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50.000 h
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50.000 h
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	50.000 h
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	50.000 h
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	50.000 h
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50.000 h
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	50.000 h

Order Code	Full Product Name	Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	50.000 h
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	50.000 h
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50.000 h
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50.000 h
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50.000 h
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	50.000 h
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	50.000 h
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50.000 h
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50.000 h
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	50.000 h
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50.000 h

