



能為旅館服務業客戶提供 優異的彈性、完整的產品 系列和流暢的系統整合。.

Greenspace Flex

GreenSpace Flex 是專為 GC/GM 國家旅館服務業所設計的高效能產品組合，採用模組化設計概念，其照明引擎和不同的修整選項可產生各種組合，滿足客戶多樣化的需求。

优点

- 涵蓋從 400lm 到 3000lm、3 種 CCT 和 3 種光束角的完整產品組合。
- 優異的彈性與模組化設計，還有適合不同應用的各種修整選項。
- 智慧型連線，與互動式的旅館照明流暢整合。
- 深藏嵌入式設計，可提供視覺舒適性
- 容易安裝與維護

特点

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- 光束角：NB、MB、WB
- CCT：2700K、3000K、4000K
- 高可靠性，5 萬小時 (L80B50@25°C)

应用

- 訪客室
- 浴室
- 走廊
- 大廳

Versions



RS378B P42 M102







Greenspace Flex, Prof GCGM





RS378B P6 M43

二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>90
光學裝置類型	-
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
機械與外罩	
光學罩類型	PMMA
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK04
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	-10% / +10%

一般資訊

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	是	單位
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	是	單位
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	是	單位
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	是	單位
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	是	單位
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	是	單位
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	是	單位
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	是	單位
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	是	單位
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	是	單位
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	是	單位
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	是	單位
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	是	單位
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	是	單位
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	是	單位
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	是	單位
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	是	單位
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	是	單位
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	是	單位
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	是	單位
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	是	單位
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	是	單位
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	是	單位
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	是	單位
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	是	單位
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	是	單位
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	是	單位
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	是	單位

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	是	單位
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	是	單位
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	是	單位
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	是	單位
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	是	單位
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	是	單位
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	是	單位
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	是	單位
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	是	單位
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	是	單位
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	是	單位
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	是	單位
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	是	單位
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	是	單位
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	是	單位
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	是	單位
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	是	單位
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	是	單位
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	-

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	裝置部件數量
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	是	單位
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	是	單位
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	是	單位
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	是	單位
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	是	單位
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	是	單位
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	是	單位
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	是	單位
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	是	單位
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	是	單位
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	是	單位
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	是	單位

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源			
		光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	97 lm/W	580 lm
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	858 lm
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	92 lm/W	1,012 lm
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	92 lm/W	1,012 lm
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3,864 lm

Order Code	Full Product Name	光源			
		光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1,305 lm
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	- °	4000 K	80 lm/W	1,200 lm
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	- °	2700 K	77 lm/W	2,540 lm
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3,864 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1,500 lm
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 lm/W	1,400 lm
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm

Order Code	Full Product Name	光源			
		光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	90 lm/W	540 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	-	2700 K	65 lm/W	390 lm
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	-	3000 K	75 lm/W	450 lm
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	-	3000 K	76 lm/W	836 lm
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	-	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	-	2700 K	106 lm/W	2,540 lm
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	95 lm/W	570 lm
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm

Order Code	Full Product Name	光源			
		光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	100 lm/W	600 lm
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	88 lm/W	530 lm
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-	2700 K	100 lm/W	1,500 lm
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	-	2700 K	92 lm/W	1,012 lm
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	-	3000 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	-	4000 K	78 lm/W	1,170 lm
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	-	2700 K	92 lm/W	1,012 lm
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	-	3000 K	76 lm/W	1,140 lm
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	2700 K	106 lm/W	2,540 lm
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	2700 K	106 lm/W	2,540 lm
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	3000 K	71 lm/W	2,350 lm
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	4000 K	73 lm/W	2,400 lm
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1,500 lm
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm

Order Code	Full Product Name	光源		光效 (額定) (標準)	光通量
		光束 角度	相關色溫 (標稱)		
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	3000 K	92 lm/W	3,864 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	3000 K	92 lm/W	3,864 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	4000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-	4000 K	95 lm/W	570 lm
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-	4000 K	90 lm/W	2,150 lm
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-	3000 K	82 lm/W	900 lm
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1,100 lm
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	1,100 lm
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	1,170 lm
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-	2700 K	104 lm/W	4,386 lm
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	77 lm/W	2,540 lm
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	92 lm/W	3,864 lm

Order Code	Full Product Name	光源		光效 (額定) (標準)	光通量
		光束 角度	相關色溫 (標稱)		
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	3000 K	100 lm/W	1,500 lm
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-	4000 K	89 lm/W	980 lm
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	4000 K	73 lm/W	800 lm
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	4000 K	87 lm/W	1,300 lm
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-	2700 K	104 lm/W	4,386 lm
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-	3000 K	58 lm/W	348 lm
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-	4000 K	60 lm/W	360 lm
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-	3000 K	89 lm/W	535 lm
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-	4000 K	93 lm/W	560 lm
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	76 lm/W	836 lm
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	90 lm/W	540 lm
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	11 W	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	11 W	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	11 W	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	無
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	無
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	6 W	無
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	6 W	無
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	無
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	無
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W	無
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	無
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W	無
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W	無
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	無
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	無
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	無
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	無
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W	無
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	無
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W	無
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	無
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	6 W	無
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	6 W	無
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	11 W	無
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	11 W	無
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	11 W	無
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	11 W	無
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	42 W	無
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	無
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	42 W	無
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	無
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	無
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	無
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W	無
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	6 W	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	6 W	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	6 W	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	6 W	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	24 W	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	24 W	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	24 W	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	24 W	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	24 W	無

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	24 W	無
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	24 W	無
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W	無
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W	無
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	24 W	無
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	24 W	無
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	24 W	無
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W	無
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	33 W	無
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	33 W	無
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W	無
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W	無
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	無
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W	無
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	11 W	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	11 W	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	15 W	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	15 W	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	15 W	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	15 W	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	15 W	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	15 W	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	15 W	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	15 W	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	15 W	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	15 W	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	6 W	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	6 W	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	6 W	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	6 W	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	6 W	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	6 W	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	6 W	-

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	15 W	無
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	15 W	無
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	15 W	無
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	15 W	無
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	無
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	15 W	無

Order Code	Full Product Name	耗電量	適合隨機切換
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	15 W	無
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W	無
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W	無
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	15 W	無
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	15 W	無
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	無

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	否	不適用
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	否	不適用
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	否	不適用
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	否	不適用
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	否	不適用
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	否	不適用
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	否	不適用
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	否	不適用
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	否	不適用
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	否	不適用
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	否	不適用
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	否	不適用
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	TRIAC	10%
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	TRIAC	10%
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	否	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	否	不適用
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	否	不適用
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	否	不適用
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	否	不適用
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	否	不適用
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	否	不適用
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	否	不適用
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	否	不適用
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	否	不適用
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	否	不適用
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	否	不適用
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	否	不適用
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	否	不適用
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	否	不適用
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	數位可定址照明介面 (DALI)	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	否	不適用
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	否	不適用
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	否	不適用
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	否	不適用
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	否	不適用
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	否	不適用
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	否	不適用
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	否	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	否	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	否	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-

認證與應用

Order Code	Full Product Name	灼熱絲測試
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	1-10V	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	1-10V	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	1-10V	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	1-10V	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	否	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	否	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	否	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	否	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	否	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	否	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	否	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	否	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	TRIAC	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	TRIAC	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	TRIAC	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	否	不適用
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	否	不適用
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	否	不適用
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	否	不適用
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	否	不適用
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	灼熱絲測試
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒

Order Code	Full Product Name	灼熱絲測試
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒

Order Code	Full Product Name	灼熱絲測試
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	溫度 600°C、持續時間 30 秒

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	SDCM<3
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	SDCM<3
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

長期效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50
911401535871	RS378B P11 927 PSD-E NB M55	-
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536071	RS378B P11 927 PSD-E WB M55	-
911401536271	RS378B P11 930 PSD-E MB M55	-
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50,000 h
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50,000 h
911401720912	RS378B P6 940 PSU-E NB M55	50,000 h
911401720922	RS378B P6 927 PSU-E MB M55	50,000 h
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50,000 h
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50,000 h
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	50,000 h
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50,000 h
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50,000 h
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	50,000 h
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50,000 h
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50,000 h
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721072	RS378B P6 927 PSR-E NB M55	50,000 h
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	50,000 h
911401721172	RS378B P11 930 PSR-E NB M55	50,000 h
911401721192	RS378B P11 927 PSR-E MB M55	50,000 h
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	50,000 h
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	50,000 h
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	50,000 h
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50,000 h
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	50,000 h
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50,000 h
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50,000 h
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50,000 h
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	50,000 h
911401534971	RS378B P6 927 PSD-E NB M55	-
911401535071	RS378B P6 927 PSD-E MB M55	-
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50
911401535371	RS378B P6 930 PSD-E MB M55	-
911401535471	RS378B P6 930 PSD-E WB M55	-
911401535571	RS378B P6 940 PSD-E NB M55	-
911401537771	RS378B P24 927 PSD-E MB M70	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538271	RS378B P24 940 PSD-E NB M70	-
911401538371	RS378B P24 940 PSD-E MB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721432	RS378B P24 927 PSU-E NB M70	50,000 h
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	50,000 h
911401721452	RS378B P24 940 PSU-E NB M70	50,000 h
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50,000 h
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	50,000 h
911401721492	RS378B P24 927 PSU-E WB M70	50,000 h
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	50,000 h
911401721512	RS378B P24 940 PSU-E WB M70	50,000 h
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50,000 h
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	50,000 h
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	50,000 h
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50,000 h
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50,000 h
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50,000 h
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	50,000 h
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401545671	RS378B P11 940 PSU-E WW S	-
911401546571	RS378B P11 940 PSD-E WW S	-
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401546771	RS378B P15 930 PSD-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401536871	RS378B P15 927 PSD-E MB M55	-
911401536971	RS378B P15 927 PSD-E WB M55	-
911401537171	RS378B P15 930 PSD-E MB M55	-
911401537271	RS378B P15 930 PSD-E WB M55	-
911401537371	RS378B P15 940 PSD-E NB M55	-

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401537571	RS378B P15 940 PSD-E WB M55	-
911401540471	RS378B P15 927 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401541171	RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532871	RS378B P6 940 PSU-E NB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401533271	RS378B P6 927 PSR-E MB M43	-
911401533571	RS378B P6 930 PSR-E MB M43	-

Order Code	Full Product Name	中值使用壽命 L80B50
911401533671	RS378B P6 930 PSR-E WB M43	-
911401533771	RS378B P6 940 PSR-E NB M43	-
911401534571	RS378B P6 930 PSD-E WB M43	-
911401534771	RS378B P6 940 PSD-E MB M43	-
911401721252	RS378B P15 927 PSU-E NB M55	50,000 h
911401721262	RS378B P15 930 PSU-E NB M55	50,000 h
911401721272	RS378B P15 940 PSU-E NB M55	50,000 h
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	50,000 h
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50,000 h
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	50,000 h
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	50,000 h
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50,000 h

