



# Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

Díky svídlům LuxSpace Accent Compact Adjustable mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytříbeném a neutrálním designu bodových svítidel. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Compact Adjustable jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Compact Adjustable umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je naklánět ve dvou směrech k zajištění maximální flexibility pro směřování. K dispozici jsou také programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o tónech a programech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne najdete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

### Výhody

- Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
- Certifikováno jako cirkulární osvětlení s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Snadná údržba a modernizace díky možnosti přístupu k předřadníku a optice bez použití nástrojů
- Úhledný a vytříbený design pro lepší splynutí bodových svítidel se stropy

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

### Vlastnosti

- Svítidlo RS771B nabízí vysoký maximální tok (4900 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Naklápění ve dvou směrech pro skvělé řízení osvětlení
- K dispozici s programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny a tóny LED
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení

### Aplikace

- Samoobsluha
- Supermarkety a hypermarkety
- Prostory kanceláří a pohostinství

### Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

### Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Silver

### Rozměrové výkresy



## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

### Detaily o výrobku



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

## Detaily o výrobku



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

| Obecné informace                      |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Včetně předřadníku                    | Ano                                 |
| Vyměnitelný světelný zdroj            | Ne                                  |
| Počet předřadниковých jednotek        | 1 jednotka                          |
| Servisní štítek                       | Ano                                 |
| Světelné technické                    |                                     |
| Vyzařovací úhel světelného zdroje     | 120 stupňů                          |
| Provozní a elektrické                 |                                     |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída II               |
| Vstupní napětí                        | 220 až 240 V                        |
| Frekvence sítě                        | 50 to 60 Hz                         |
| Vhodné pro náhodné spínání            | Ne                                  |
| Mechanické a materiály                |                                     |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02                                |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP20                                |
| Certifikace a použití                 |                                     |
| Rozsah okolní teploty                 | +10 až +35 °C                       |
| Značka CE                             | Ano                                 |
| Značka ENEC                           | Značka ENEC                         |
| Značka hořlavosti                     | Pro montáž na běžné hořlavé povrchy |
| Test žhavým drátem                    | Teplota 650 °C, doba 30 s           |
| Hodnota blikání (PstLM)               | 1                                   |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM) | 0,5                                 |
| Počáteční parametry (podle IEC)       |                                     |
| Tolerance světelného toku             | +/-10%                              |
| Označení a balení                     |                                     |
| Kód produktové řady                   | RS771B                              |

## Světelné technické (1/2)

| Order Code | Full Product Name               | Náhradní teplota chromatičnosti | Index podání barev | Měrný výkon    | Světelný tok |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|            |                                 | (jmen.)                         | (CRI)              | (jmen.) (nom.) |              |
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | 3000 K                          | >90                | 128 lm/W       | 1 950 lm     |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 2200 K                          | >80                | 97 lm/W        | 2 000 lm     |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | 3000 K                          | >90                | 86 lm/W        | 1 900 lm     |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | 3000 K                          | >80                | 105 lm/W       | 2 200 lm     |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | 2700 K                          | >80                | 115 lm/W       | 2 700 lm     |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | 3000 K                          | >80                | 121 lm/W       | 2 850 lm     |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 3000 K                          | >80                | 138 lm/W       | 2 850 lm     |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | 3000 K                          | >80                | 121 lm/W       | 2 850 lm     |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | 4000 K                          | >80                | 125 lm/W       | 2 950 lm     |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | 3000 K                          | >90                | 138 lm/W       | 2 600 lm     |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | 3000 K                          | >90                | 123 lm/W       | 2 850 lm     |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 2200 K                          | >80                | 99 lm/W        | 2 900 lm     |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | 3000 K                          | >90                | 81 lm/W        | 2 600 lm     |
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH   | 2700 K                          | >80                | 115 lm/W       | 2 700 lm     |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH   | 5000 K                          | >90                | 98 lm/W        | 2 700 lm     |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH     | 3000 K                          | >80                | 129 lm/W       | 4 000 lm     |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH      | 4000 K                          | >80                | 135 lm/W       | 4 000 lm     |

LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

| Order Code | Full Product Name             | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Index podání barev (CRI) | Měrný výkon (jmen.) (nom.) |  | Světelný tok |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|
|            |                               |                                         |                          |                            |  |              |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | 3000 K                                  | >90                      | 124 lm/W                   |  | 3 850 lm     |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | 3000 K                                  | >90                      | 124 lm/W                   |  | 3 850 lm     |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | 2700 K                                  | >80                      | 126 lm/W                   |  | 4 850 lm     |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | 3000 K                                  | >80                      | 129 lm/W                   |  | 5 000 lm     |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | 4000 K                                  | >80                      | 136 lm/W                   |  | 5 250 lm     |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | 3000 K                                  | >90                      | 125 lm/W                   |  | 4 900 lm     |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 3000 K                                  | >90                      | 125 lm/W                   |  | 4 900 lm     |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | 3000 K                                  | >90                      | 122 lm/W                   |  | 2 800 lm     |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | 2700 K                                  | >80                      | 124 lm/W                   |  | 3 900 lm     |

Světelně technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name               | Typ optiky                                                              |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | Úzký paprsek                                                            |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | Široký paprsek                                                          |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | Střední paprsek                                                         |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | Střední paprsek                                                         |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | Široký paprsek                                                          |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů  |

| Order Code | Full Product Name             | Typ optiky                                                             |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH   | Velmi široký paprsek                                                   |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH    | Široký paprsek                                                         |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | Široký paprsek                                                         |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | Široký paprsek                                                         |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | Široký paprsek                                                         |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | Široký paprsek                                                         |

LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name               | Spotřeba energie |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | 14 W             |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 20,5 W           |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | 22 W             |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | 20,5 W           |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | 23,5 W           |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | 23,5 W           |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 19 W             |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | 23,5 W           |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | 23,5 W           |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | 18,8 W           |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | 23 W             |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 29 W             |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | 31,5 W           |

| Order Code | Full Product Name             | Spotřeba energie |
|------------|-------------------------------|------------------|
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | 23,5 W           |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | 28,5 W           |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH   | 31,5 W           |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH    | 29,5 W           |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | 31 W             |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | 31 W             |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | 38,5 W           |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | 38,5 W           |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | 38,5 W           |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | 39 W             |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 39 W             |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | 23 W             |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | 31,5 W           |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name               | Maximální úroveň |               |
|------------|---------------------------------|------------------|---------------|
|            |                                 | Stmívatelné      | ztlumení      |
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | Ne               | Nevztahuje se |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Ne               | Nevztahuje se |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Ne               | Nevztahuje se |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | Ne               | Nevztahuje se |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | Ne               | Nevztahuje se |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | Ne               | Nevztahuje se |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Ano              | 1%            |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | Ano              | Nevztahuje se |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | Ne               | Nevztahuje se |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Ne               | Nevztahuje se |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Ne               | Nevztahuje se |

| Order Code | Full Product Name             | Maximální úroveň |               |
|------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|            |                               | Stmívatelné      | ztlumení      |
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Ne               | Nevztahuje se |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Ne               | Nevztahuje se |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH    | Ne               | Nevztahuje se |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | Ne               | Nevztahuje se |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | Ne               | Nevztahuje se |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | Ne               | Nevztahuje se |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Ne               | Nevztahuje se |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | Ne               | Nevztahuje se |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | Ne               | Nevztahuje se |

Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name               | Barva těla |
|------------|---------------------------------|------------|
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | Bílá       |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Bílá       |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Bílá       |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | Bílá       |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | Bílá       |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | Bílá       |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Bílá       |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | Bílá       |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | Bílá       |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Bílá       |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | Bílá       |

| Order Code | Full Product Name             | Barva těla |
|------------|-------------------------------|------------|
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Bílá       |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Bílá       |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH   | Bílá       |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH    | Bílá       |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | Bílá       |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | Bílá       |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | Bílá       |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Bílá       |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | Černá      |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | Stříbrná   |


Počáteční parametry (podle IEC)

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení


| Order Code | Full Product Name               | Počáteční chromatičnost |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 97880800   | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH     | (0.434,0.403)<2         |
| 97884600   | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2         |
| 97886000   | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH  | (0.457,0.385)<3         |
| 97887700   | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH      | (0.434,0.403)<3         |
| 97888400   | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH      | (0.458,0.410)<3         |
| 97889100   | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH      | (0.434,0.403)<3         |
| 97890700   | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | (0.434,0.403)<3         |
| 97891400   | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH      | (0.434,0.403)<3         |
| 97892100   | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH      | (0.382,0.380)<3         |
| 97894500   | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH   | (0.422,0.386)<2         |
| 97895200   | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH   | (0.422,0.386)<2         |
| 97896900   | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2         |
| 97897600   | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH  | (0.457,0.385)<3         |

| Order Code | Full Product Name             | Počáteční chromatičnost |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 97898300   | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | (0.458,0.410)<3         |
| 97899000   | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | (0.343,0.331)<3         |
| 97901000   | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH   | (0.434,0.403)<3         |
| 97902700   | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH    | (0.382,0.380)<3         |
| 97903400   | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH    | (0.434,0.403)<2         |
| 97904100   | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH  | (0.422,0.386)<2         |
| 97905800   | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH   | (0.458,0.410)<3         |
| 97906500   | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH   | (0.434,0.403)<3         |
| 97907200   | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH   | (0.382,0.380)<3         |
| 97908900   | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH   | (0.434,0.403)<2         |
| 97909600   | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2         |
| 97893800   | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK    | (0.434,0.403)<2         |
| 97900300   | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI    | (0.458,0.410)<3         |


### Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101572


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101584




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101573


### Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101594




Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101574

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

### Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101590

