



Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Vorteile

- Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillanz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden
- Geringerer CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute
- Circular-Lighting-Certified mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Einfache Wartung und Tausch der Reflektoren durch werkzeuglosen Zugang zu Treiber und Optiken
- Das Produkt fügt sich dank seines dezenten und präzisen Produktdesigns hervorragend in die Decke ein

Merkmale

- Hoher maximaler Lichtstrom (4.900 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit kleinen Einbaumaß
- Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Frontglas aus Echtglas optional erhältlich (empfohlen nur in staubigen Umgebungen)
- Bidirektionale Neigung für mehr Kontrolle über das Licht möglich
- Erhältlich mit LED-Lichtrezepten zur Präsentation frischer Lebensmittel
- Kabelgebundene (Dali) und kabellose Steuerungsoptionen erhältlich

Anwendung

- Supermärkte und Verbrauchermärkte
- Ladengeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Abmessungsskizzen



Produktdetails

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock the front face



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Produktdetails



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Produktdaten

Produktfamiliencode	RS771B
---------------------	--------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1.650 lm
97884600	RS771B 19S/ ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2.000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.000 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.600 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.800 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.800 lm
97894500	RS771B 27S/ PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
97895200	RS771B 27S/ PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2.900 lm
97896900	RS771B 27S/ ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2.700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97904100	RS771B 39S/ PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	4.000 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5.000 lm

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5.400 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2.600 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4.100 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Sehr breitstrahlend
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Tiefstrahlend (NB)	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Breitstrahlend (WB)
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Breitstrahlend (WB)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W	97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W	97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W	97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W	97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	5 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W	97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Nein	Nicht anwendbar
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Nein	Nicht anwendbar
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Ja	Nicht anwendbar
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Nein	Nicht anwendbar
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Nein	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Weiß
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Weiß
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Weiß
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Weiß
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Weiß
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Weiß
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Weiß
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Weiß
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Weiß
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Weiß
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Weiß
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Weiß
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Weiß
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Silber

Initialkennwerte (IEC-konform)




Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101590

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

