



Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Με το LuxSpace Accent Compact Adjustable, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση του σποτ. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Compact Adjustable είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Compact Adjustable επιτρέπει την περιστροφή της κεφαλής του σποτ και παρέχει τη δυνατότητα κλίσης σε δύο κατευθύνσεις για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη διάταξη οδήγησης και στα οπτικά συστήματα
- Ο καθαρός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των σποτ στην οροφή

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Χαρακτηριστικά

- Το RS771B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (4.900 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Κλίση δύο κατευθύνσεων για εξαιρετικό έλεγχο του φωτισμού
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LuxSpace Accent Compact Adjustable

Λεπτομέρειες για το προϊόν

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Compact Adjustable

Λεπτομέρειες για το προϊόν



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Γενικές πληροφορίες

| | |
|------------------------------------|----------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης | Ναι |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός | Όχι |
| Αριθμός οργάνων | 1 μονάδα |
| Επέκτα σέρβις | Ναι |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής | 120 μοίρα(ες) |
|-----------------------------|---------------|

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Κατηγορία προστασίας IEC | Κατηγορία ασφαλείας II |
| Τάση εισόδου | 220 έως 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off | Όχι |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

| | |
|--------------------------------------|------|
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις | IK02 |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές | IP20 |

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|----------------------------------|--|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | +10 έως +35 °C |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Σήμανση ENEC | Σήμανση ENEC |
| Σήμανση ευφλεκτότητας | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες |
| Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση | Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s |
| Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
| Στροβοσκοπικό εφέ | 0,5 |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

| | |
|---------------------|--------|
| Ανοχή φωτεινής ροής | +/-10% |
|---------------------|--------|

Στοιχεία προϊόντος

| | |
|--------------------------|--------|
| Κωδικός ονομασίας σειράς | RS771B |
|--------------------------|--------|

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWP WH | 3000 K | >90 | 128 lm/W | 1.950 lm |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWP FG WH | 2200 K | >80 | 97 lm/W | 2.000 lm |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWP FG WH | 3000 K | >90 | 86 lm/W | 1.900 lm |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | 3000 K | >80 | 105 lm/W | 2.200 lm |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | 2700 K | >80 | 115 lm/W | 2.700 lm |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | 3000 K | >80 | 121 lm/W | 2.850 lm |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC- E HMB WH | 3000 K | >80 | 138 lm/W | 2.850 lm |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | 3000 K | >80 | 121 lm/W | 2.850 lm |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 125 lm/W | 2.950 lm |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU- E HWP WH | 3000 K | >90 | 138 lm/W | 2.600 lm |
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWP WH | 3000 K | >90 | 123 lm/W | 2.850 lm |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWP FG WH | 2200 K | >80 | 99 lm/W | 2.900 lm |
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWP FG WH | 3000 K | >90 | 81 lm/W | 2.600 lm |
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWP FG WH | 2700 K | >80 | 115 lm/W | 2.700 lm |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWP FG WH | 5000 K | >90 | 98 lm/W | 2.700 lm |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWP WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 4.000 lm |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 135 lm/W | 4.000 lm |

LuxSpace Accent Compact Adjustable

| Order Code | Full Product Name | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 3.850 lm |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | 3000 K | >90 | 124 lm/W | 3.850 lm |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | 2700 K | >80 | 126 lm/W | 4.850 lm |
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | 3000 K | >80 | 129 lm/W | 5.000 lm |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | 4000 K | >80 | 136 lm/W | 5.250 lm |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm |
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4.900 lm |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | 3000 K | >90 | 122 lm/W | 2.800 lm |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | 2700 K | >80 | 124 lm/W | 3.900 lm |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|---------------------------------|--|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | Στενή δέσμη |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | Μεσαίας δέσμης |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | Μεσαίας δέσμης |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|---------------------------------|--|
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH | Πολύ ευρείας δέσμης |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | Ευρείας δέσμης |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |

LuxSpace Accent Compact Adjustable

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|--------------------------------|---|
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητα, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητα, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητα, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |

| Order Code | Full Product Name | Τύπος οπτικού συστήματος |
|------------|----------------------------------|---|
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητα, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | Ευρείας δέσμης |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | Ευρείας δέσμης |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH | 14 W |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 20,5 W |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | 22 W |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | 20,5 W |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | 23,5 W |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | 19 W |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | 23,5 W |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | 23,5 W |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | 18,8 W |
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | 23 W |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | 29 W |
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | 31,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-------------------------------|----------------------|
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | 23,5 W |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | 28,5 W |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH | 31,5 W |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | 29,5 W |
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | 31 W |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | 31 W |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | 38,5 W |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | 39 W |
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | 39 W |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | 23 W |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | 31,5 W |

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Ναι | 1% |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | Ναι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |

| Order Code | Full Product Name | Με ρύθμιση έντασης | Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης |
|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | Όχι | Δεν εφαρμόζεται |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

LuxSpace Accent Compact Adjustable

| Order Code | Full Product Name | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | Λευκό |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | Λευκό |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | Λευκό |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | Λευκό |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | Λευκό |


| Order Code | Full Product Name | Χρώμα περιβλήματος |
|------------|-------------------------------|--------------------|
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | Λευκό |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH | Λευκό |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | Λευκό |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | Λευκό |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | Μαύρο |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | Ασημί |

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 97880800 | RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97884600 | RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 97886000 | RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |
| 97887700 | RS771B 20S/830 PSU-E NB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97888400 | RS771B 27S/827 PSU-E WB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97889100 | RS771B 27S/830 PSU-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97890700 | RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97891400 | RS771B 27S/830 WIA-E MB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97892100 | RS771B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97894500 | RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 97895200 | RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 97896900 | RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH | (0.478,0.382)<2 |
| 97897600 | RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH | (0.457,0.385)<3 |

| Order Code | Full Product Name | Αρχική χρωματικότητα |
|------------|-------------------------------|----------------------|
| 97898300 | RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97899000 | RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH | (0.343,0.331)<3 |
| 97901000 | RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97902700 | RS771B 39S/840 PSU-E WB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97903400 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97904100 | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 97905800 | RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH | (0.458,0.410)<3 |
| 97906500 | RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<3 |
| 97907200 | RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH | (0.382,0.380)<3 |
| 97908900 | RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH | (0.434,0.403)<2 |
| 97909600 | RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH | (0.422,0.386)<2 |
| 97893800 | RS771B 27S/930 PSU-E WB BK | (0.434,0.403)<2 |
| 97900300 | RS771B 39S/827 PSU-E WB SI | (0.458,0.410)<3 |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101577

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101572




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101584



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101593

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101573




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101592



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101571

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101594



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

