



Un foco discreto y potente con acento en la sostenibilidad

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Gracias a LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de foco neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos ajustables compactos LuxSpace están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de atenuación e integración de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones con iluminación LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Beneficios

- Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la óptica
- El diseño nitido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los techos.

Características

- RS771B ofrece un flujo máximo elevado (4900 l-m) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Inclinación bidireccional para un control lumínico fantástico
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

Aplicaciones

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes

Versions




RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Plano de dimensiones



Detalles del producto



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock
the front face

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Detalles del producto



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.5
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Información del producto	
Código de la línea de productos	RS771B

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1,950 lm
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2,000 lm
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1,900 lm
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2,200 lm
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2,700 lm
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2,850 lm
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2,850 lm
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2,850 lm
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2,950 lm
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2,600 lm
910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2,850 lm
910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2,900 lm
910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2,600 lm
910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2,700 lm
910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2,700 lm
910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VVB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4,000 lm
910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4,000 lm
910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3,850 lm
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3,850 lm
910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4,850 lm
910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5,000 lm
910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5,250 lm
910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4,900 lm
910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4,900 lm

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)			
910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2,800 lm
910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3,900 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico	Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Haz muy ancho
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Haz de luz estrecho	910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho	910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Haz de luz medio	910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados	910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Haz de luz medio	910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Haz de luz ancho	910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados
910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Haz de luz ancho
910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Haz de luz ancho

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20.5 W	910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31.5 W
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20.5 W	910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23.5 W
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23.5 W	910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28.5 W
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23.5 W	910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31.5 W
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W	910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29.5 W
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23.5 W	910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23.5 W	910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18.8 W	910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38.5 W

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38.5 W
910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38.5 W
910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W
910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31.5 W

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	No	No aplica
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	No	No aplica
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sí	1%
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Sí	No aplica
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	No aplica
910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	No aplica
910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	No	No aplica
910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	No	No aplica
910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	No	No aplica
910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanco
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Blanco
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanco
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanco
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Blanco
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Blanco
910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Blanco
910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanco
910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Blanco
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Blanco
910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanco
910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Negro
910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Plateado

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101566	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
910505101570	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101571	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
910505101573	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101575	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
910505101576	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3




Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101579	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101580	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101581	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505101582	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
910505101583	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
910505101584	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
910505101586	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
910505101587	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
910505101588	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
910505101590	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
910505101591	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
910505101592	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101593	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
910505101594	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
910505101578	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
910505101585	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584



LuxSpace Accent Compact Adjustable




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101579

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101591

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101580

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101573




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101587

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101583


Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101592

LuxSpace Accent Compact Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101590

LuxSpace Accent Compact Adjustable

