



Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Con LuxSpace Accent Compact Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Compact Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici
- Certificato di illuminazione circolare grazie ai riflettori Perfect Accent ad alta efficacia
- Facilità di manutenzione e aggiornamenti con accesso senza utensili al driver e alle ottiche
- Queste lampade spot, dal design sobrio e raffinato, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di soffitto

Caratteristiche

- RS771B offre un elevato flusso massimo (4.900 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni
- Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia
- Vetro frontale opzionale (consigliato negli ambienti polverosi)
- Inclinazione bidirezionale per un ottimo controllo della luce
- Disponibile con soluzioni di illuminazione LED e Fresh Food LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless

Applicazione

- Minimarket
- Supermercati e ipermercati
- Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Disegno tecnico



Dati del prodotto



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock
the front face

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Dati del prodotto



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RS771B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica		
			(CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Temperatura di	Indice di	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		colore correlata (Nom)	resa cromatica (CRI)		
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica	Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fascio extra largo
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Fascio stretto	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Fascio largo
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Fascio largo	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Fascio largo
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Fascio medio	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Fascio medio	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Fascio largo
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Fascio largo
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi			
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi			

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	No	Non applicabile
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	No	Non applicabile
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Si	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Si	Non applicabile
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di	
		Dimmerabile	attenuazione
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	Non applicabile
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	No	Non applicabile
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	No	Non applicabile

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Bianco
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Bianco
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Bianco
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Bianco
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bianco
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Bianco
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Bianco
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Bianco
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Bianco
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bianco
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Bianco
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Bianco
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Bianco
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Bianco
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Bianco
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Bianco
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Nero
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Argento




Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3

LuxSpace Accent Compact Adjustable




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584

LuxSpace Accent Compact Adjustable




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592

LuxSpace Accent Compact Adjustable




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101570

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101590

LuxSpace Accent Compact Adjustable

