



Dyskretne i mocne reflektory z naciskiem na zrównoważony rozwój

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Oprawa LuxSpace Accent Compact Adjustable pozwala zapewnić doskonałą jakość światła w sklepach i budynkach przy najlepszej wydajności energetycznej optyki PerfectAccent w eleganckim i neutralnym wzornictwie. Dyskretne i mocne reflektory LuxSpace Accent zapewniają silny strumień świetlny w kompaktowej obudowie. Niewielkie wymiary zabudowy ułatwiają projektowanie i instalację. Konserwacja i modernizacja optyki jest szybka i nie wymaga użycia narzędzi. Reflektory LuxSpace Compact Adjustable posiadają również certyfikat Circular Lighting i zapewniają wiele opcji integracji systemu i ściemniania zarówno w konfiguracji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Mają głowicę obracaną w dwóch kierunkach, co zapewnia dużą swobodę kierowania strumienia światła. Dostępne są elementy akcentujące LED Fresh Food do wydłużania okresu przydatności do spożycia i atrakcyjniejszego prezentowania żywności, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności i poprawić wyniki sprzedaży. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o ofertach produktów PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ograniczająca ślad węglowy i pozwalająca zmniejszyć zużycie energii
- Certyfikat Circular Lighting z odbłyśnikami Perfect Accent o wysokiej wydajności
- Łatwa konserwacja i modernizacja dzięki dostępowi do sterownika i układów optycznych bez użycia narzędzi
- Prosta i elegancka stylistyka sprawia, że reflektory idealnie komponują się z sufitem

Cechy

- RS771B zapewnia silny maksymalny strumień świetlny (4900 lm) w bardzo kompaktowej obudowie z ograniczonymi wymiarami wbudowania
- Dostępne z odbłyśnikami PerfectAccent o wysokiej wydajności
- Opcjonalna przednia szyba (zalecana w środowiskach silnie zapyłonych)
- Możliwość pochylenia w dwóch kierunkach do lepszej kontroli nad światłem
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej

Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Biura i hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykание lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Wersje





RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock the front face



LuxSpace Accent Compact, regulowana

Więcej o produkcie



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,5
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	RS771B

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1 900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2 850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2 700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4 850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5 000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5 250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	Strumień
		temperatura	oddawania	światlna	
		barwowa (Nom)	barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Świetlny
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Wąski rozsył światła	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Średni rozsył światła	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Średni rozsył światła	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Szeroki rozsył światła
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W	97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Nie	Nie dotyczy
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nie dotyczy
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Tak	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Tak	Nie dotyczy
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nie	Nie dotyczy
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Nie	Nie dotyczy
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Nie	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Biel
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Biel
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Biel
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biel
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Biel
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Biel
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Biel
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Biel
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Biel
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Biel
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Biel
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Biel
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Biel
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Biel
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Biel
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Biel
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Czarny
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Srebrny




Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572

LuxSpace Accent Compact, regulowana




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573

LuxSpace Accent Compact, regulowana


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574

LuxSpace Accent Compact, regulowana

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

