



Un spot puternic și discret, cu accent pe sustenabilitate

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Cu LuxSpace Accent Compact, reglabil, administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design al spoturilor minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Compact, reglabil, permite rotirea și înclinarea bidirecțională a capului spotului, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Beneficii

- Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent
- Cea mai bună eficiență din clasă la reducerea amprente de carbon și economisirea de energie
- Iluminat circular certificată cu reflectoarele cu eficiență ridicată PerfectAccent
- Întreținere și upgrade-uri simple, datorită posibilității de accesare a balastului și elementelor optice fără scule
- Designul minimalist și elegant facilitează integrarea discretă a spoturilor pe tavan

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Caracteristici

- RS771B oferă un flux maxim ridicat (4900 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate
- Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent
- Geam față opțional (recomandat pentru mediile prăfoase)
- Înclinare bidirecțională pentru un control excelent al orientării luminii
- Disponibil cu rețele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete și nuanțe de LED-uri
- Opțiuni de conectivitate prin cablu (DALI) și wireless

Cerere

- Magazine universale
- Supermarketuri și hipermarketuri
- Birouri și industrie hotelieră

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față
- Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mânășă izolatoare

Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Silver



Cote



LuxSpace Accent Compact, reglabil

Detalii produs



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Detalii produs



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Informații generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambiantală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,5
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Date despre produs	
Cod familie de produse	RS771B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos	
				(nominal) (nom.)	Flux luminos
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.850 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos	
				(nominal)	(nom.) Flux luminos
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Fascicul luminos îngust
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fascicul luminos foarte larg
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Fascicul luminos larg
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Nu	Nu se aplică
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Nu	Nu se aplică
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Da	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Da	Nu se aplică
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nu	Nu se aplică
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Nu	Nu se aplică
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Nu	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Alb
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Alb
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Alb
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Alb
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Alb
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Alb
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Alb
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Alb
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Alb
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Alb
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Alb
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Alb
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Alb
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Alb
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Alb

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb


Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Negru
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Argintiu

Performanță inițială (conformitate IEC)


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101576




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101581




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101582




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101572


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574

LuxSpace Accent Compact, reglabil

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101590

