



Sürdürülebilirliğe vurgu yapan güçlü göze çarpmayan spot lambalar

LuxSpace Accent Compact Adjustable

LuxSpace Accent Compact Ayarlanabilir ile perakende mağazaları ve bina operatörleri, PerfectAccent optiklerinin üstün ışık kalitesi ve pazar lideri enerji verimliliğinin keyfini incelikli ve doğal spot tasarımıyla çıkarabilir. Güçlü ve göze çarpmayan LuxSpace Accent, yüksek ışık akısını kompakt bir form faktöründe birleştirir. Küçük dahili boyutları sayesinde tasarımı ve kurulumu kolaydır. Optiklerin bakımı ve yükseltilmesi hızlıdır ve alet gerektirmez. Ayrıca, LuxSpace Compact Ayarlanabilir spotlar, dairesel aydınlatma ürünleri olarak onaylanmıştır ve çoklu sistem entegrasyonu ve kablolu ve kablosuz dim etme seçenekleri sunar. LuxSpace Accent Compact Ayarlanabilir, maksimum hedefleme esnekliği için spot kafası dönüşüne ve iki yönlü devirmeye izin verir. Gıdaların daha uzun raf ömrü ve görsel olarak daha iyi temsiliyle gıda israfının azaltılmasını ve satışların arttırılmasını sağlayan taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri mevcuttur. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

Faydaları

- PerfectAccent optikler sayesinde daha fazla ısıltı ve gelişmiş müşteri göz konforu
- Karbon ayak izini azaltmak ve enerji kullanımından tasarruf etmek için sınıfının en iyisi verimlilik
- PerfectAccent yüksek verimli reflektörlerle döngüsel aydınlatma olarak onaylanmıştır
- Sürücü ve optiklere aletsiz erişim sayesinde kolay bakım ve yükseltmeler
- Temiz ve incelikli ürün tasarımı, spot lambaların tavanlara uyum sağlamasına yardımcı olur

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Özellikler

- RS771B, sınırlandırılmış dahili boyutlara sahip son derece kompakt bir muhafazada yüksek maksimum ışık akısı (4900 lümen) sunar.
- Yüksek verimliliğe sahip PerfectAccent reflektörlerle birlikte sunulur
- İsteğe bağlı ön cam (tozlu ortamlarda tavsiye edilir)
- Mükemmel ışık kontrolü için iki yönde devirme
- Taze gıda LED'li aydınlatma tarifleri ve LED çeşitleri mevcuttur
- Kablolu (DALI) ve kablosuz bağlantı seçenekleri



Uygulama

- Küçük marketler
- Süpermarketler ve hipermarketler
- Ofisler ve konaklama alanları

Güvenlik ve uyarılar

- Tüm fotometrik veriler isteğe bağlı ön cam olmadan hesaplanır. Ön cam kullanılırken ışık akısı %3,5 oranında azaltılmalıdır
- Optik temizliği yalnızca basınçlı havayla yapılmalıdır. LED'e veya reflektöre dokunmak yasaktır. Gıda hazırlama alanları ve toz seviyesinin yüksek olduğu alanlar için isteğe bağlı ön cam kullanımı şiddetle tavsiye edilir çünkü ön cam (kuru) mikrofiber bezle temizlenebilir
- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass

LuxSpace Accent Compact Adjustable

ÜRÜN BİLGİLERİ

Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button



LuxSpace Accent Compact Adjustable

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,5

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	RS771B
------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	105 lm/W	2.200 lm	Dar ışın
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	121 lm/W	2.850 lm	Orta genişlikte ışın
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	125 lm/W	2.950 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W




Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101577

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101572

Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101574

