



Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

LuxSpace Accent Compact Elbow

Díky svítidlům LuxSpace Accent Compact Elbow mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytříbeném a neutrálním designu výrobku. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Compact Elbow jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Compact Elbow umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je vyklánět ze stropu k zajištění maximální flexibility pro směřování. K dispozici jsou také spektra světla LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o světelných spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
- Certifikováno jako cirkulární osvětlení s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Snadná údržba a modernizace díky možnosti přístupu k předřadníku a optice bez použití nástrojů
- Úhledný a vytříbený design pro lepší splynutí bodových svítidel se stropy

LuxSpace Accent Compact Elbow

Vlastnosti

- Svítidlo RS772B nabízí vysoký maximální světelný tok (4900 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Skvělého směřování svítidla díky možnosti plného otáčení a vyklánění ze stropu
- K dispozici s dedikovanými spektry LED pro čerstvé potraviny a módu
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení
- Nabízí nový obdélníkový paprsek k osvětlení logotypů a bannerů na stěnách.

Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Prostory kanceláří a pohostinství

Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

Rozměrové výkresy



LuxSpace Accent Compact Elbow

Detaily o výrobku



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Označení a balení	
Kód produktové řady	RS772B

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev	Měrný výkon	Světelný tok
		(jmen.)	(CRI)	(jmen.) (nom.)	
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1 900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2 700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2 850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2 700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4 850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5 000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5 250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání		
			barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Široký paprsek
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Široký paprsek
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Úzký paprsek
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Střední paprsek
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Střední paprsek
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Velmi široký paprsek
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Oválný kovový reflektor s vysokou odrazivostí, horizontální paprsek
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Ne	Nevztahuje se
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Ne	Nevztahuje se
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Ne	Nevztahuje se
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Ne	Nevztahuje se
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ano	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Ano	Nevztahuje se
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Ne	Nevztahuje se
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Ne	Nevztahuje se
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Stříbrná
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Černá
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Bílá
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Bílá
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Bílá
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Bílá
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bílá
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Bílá
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Bílá
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Bílá
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bílá
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Bílá
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Bílá
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Bílá
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Bílá
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Bílá
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Compact Elbow


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101597

LuxSpace Accent Compact Elbow

