



Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Vorteile

- Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillanz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden
- Geringerer CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute
- Circular-Lighting-Certified mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Einfache Wartung und Tausch der Reflektoren durch werkzeuglosen Zugang zu Treiber und Optiken
- Das Produkt fügt sich dank seines dezenten und präzisen Produktdesigns hervorragend in die Decke ein

Merkmale

- Hoher maximaler Lichtstrom (4.900 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenztem Einbaumaß
- Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Frontglas aus Echtglas optional erhältlich (empfohlen nur in staubigen Umgebungen)
- Kann für eine hervorragende Lichtlenkung vollständig gedreht und aus der Decke herausgeschwenkt werden
- Erhältlich mit LED-Lichtrezepten zur Präsentation frischer Lebensmittel
- Kabelgebundene (Dali) und kabellose Steuerungsoptionen erhältlich
- Mit dem neuen, rechteckigen Ausstrahlungswinkel auch zur Beleuchtung von Wortbildmarken und Wandplakaten

Anwendung

- Supermärkte und Verbrauchermärkte
- Ladengeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Abmessungsskizzen



Produktdetails



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produktdetails



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Produktdaten

Produktfamiliencode	RS772B
---------------------	--------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/ PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/ PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97929400	RS772B 39S/ PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97934800	RS772B 49S/ PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Breitstrahlend (WB)	97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Breitstrahlend (WB)	97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Sehr breitstrahlend
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Tiefstrahlend (NB)	97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)	97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)	97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad			
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad			

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W	97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W	97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W	97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W	97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W	97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nein	Nicht anwendbar
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nein	Nicht anwendbar
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nein	Nicht anwendbar
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nein	Nicht anwendbar
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Ja	Nicht anwendbar
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nein	Nicht anwendbar
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Silber
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Weiß
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Weiß
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Weiß
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Weiß
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Weiß
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Weiß
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Weiß
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Weiß
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Weiß
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Weiß
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Weiß
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Weiß
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97929400	RS772B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101615




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101596


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101597

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

