



Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Με το LuxSpace Accent Compact Elbow, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση προϊόντος. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Accent Compact Elbow είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Compact Elbow επιτρέπει την περιστροφή και την κλίση της κεφαλής του σποτ για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη διάταξη οδήγησης και στα οπτικά συστήματα
- Ο καθαρός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των σποτ στην οροφή

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Χαρακτηριστικά

- Το RS772B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (4900 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής και κλίσης για εξαιρετικό έλεγχο του φωτισμού
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης συνδεσιμότητας
- Προσφέρει τη νέα ορθογώνια δέσμη για τον φωτισμό λεκτικών σημάτων ή πινακίδων σε τοίχους

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Λεπτομέρειες για το προϊόν



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επέκτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
-----------------------------	---------------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	RS772B
--------------------------	--------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWPB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWPB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWPB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA- VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU- E HWPB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWPB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWPB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWPB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWPB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWPB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWPB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWPB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWPB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWPB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWPB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Ευρείας δέσμης
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Ευρείας δέσμης
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Στενή δέσμη
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Πολύ ευρείας δέσμης
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ναι	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Ασημί
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Μαύρο
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Λευκό
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Λευκό
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Λευκό
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Λευκό
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Λευκό
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Λευκό
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Λευκό


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Λευκό
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Λευκό
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Λευκό
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Λευκό
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Λευκό
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Λευκό
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Λευκό
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3	97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2	97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2	97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3	97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3	97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3	97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3	97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101620



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101567



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

