



Erőteljes, diszkrét szpotlámpák, amelyek fenntarthatóan üzemeltethetők

LuxSpace Accent Compact Elbow

A LuxSpace Accent Compact Elbow segítségével a kiskereskedők és az épületek üzemeltetői kifinomult és semleges termékkialakítással élvezhetik a PerfectAccent optika kiváló fényminőségét és piacvezető energiahatékonyágát. A nagy teljesítményű és visszafogott kialakítású LuxSpace Accent a nagy fényáramot kompakt formával ötvözi. Kis beépítési méreteinek köszönhetően betervezése és felszerelése is egyszerű. Az optika gyorsan karbantartható és módosítható, nem igényel szerszámot. Ezenkívül a LuxSpace Compact Elbow szpotlámpák megkapták a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. A maximális irányítási rugalmasság érdekében a LuxSpace Accent Compact Elbow lehetővé teszi a szpotfej elforgatását és kifordítását a mennyezet síkjából. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Előnyök

- A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
- A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
- Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási tanúsítást kapott
- Egyszerű karbantartás és módosítás a vezérlőhöz és az optikához való szerszám nélküli hozzáférésnek köszönhetően
- A termék letisztult és kifinomult kialakításának köszönhetően a szpotlámpák beleolvadnak a mennyezetbe

Szolgáltatások

- Az RS772B nagy maximális fényáramot (4900 lm) biztosít nagyon kompakt házban, kicsi beépítési méretekkel
- Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
- Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)
- A fénysugár kiváló irányításához teljesen elforgatható és a mennyezet síkjából kifordítható
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli csatlakoztatási lehetőségek
- Az új, szögletes fénysugárral világítja meg a feliratokat és reklámtáblákat a falakon

Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Irodák és vendéglátóipari egységek

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálal törölkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact Elbow

Méretezett rajza



Termék részletei



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Compact Elbow

Termék részletei



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	RS772B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
				Fényhasznosítás	Fényáram
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1 950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1 900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2 700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2 850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
		színhőmérséklet		(névleges)	Fényáram
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4 000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4 850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5 000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5 250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Széles sugárzási szög	97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Széles sugárzási szög	97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel	97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel	97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nagyon széles sugárzási szög
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel	97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Keskeny sugárzási szög	97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor ovális és vízszintes fénysugárral
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög	97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Közepes sugárzási szög	97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel	97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Közepes sugárzási szög	97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög	97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel			
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel			
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel			

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W	97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W	97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W	97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nem	Nem alkalmazható
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nem	Nem alkalmazható
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nem	Nem alkalmazható
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nem	Nem alkalmazható
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Igen	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Igen	Nem alkalmazható
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Ezüst
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Fekete
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Fehér
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Fehér
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Fehér
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Fehér
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Fehér
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Fehér
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Fehér
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Fehér
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Fehér
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Fehér
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nem	Nem alkalmazható
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható




Order Code	Full Product Name	Ház színe
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Fehér
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Fehér
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Fehér
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Fehér
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fehér
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Fehér
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Fehér
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Fehér
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Fehér
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Fehér
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Fehér
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Fehér

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603

LuxSpace Accent Compact Elbow




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604

LuxSpace Accent Compact Elbow

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

