



Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Con LuxSpace Accent Compact Elbow, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Accent Compact Elbow sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Elbow può essere ruotata e angolata dal soffitto per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici
- Certificato di illuminazione circolare grazie ai riflettori Perfect Accent ad alta efficacia
- Facilità di manutenzione e aggiornamenti con accesso senza utensili al driver e alle ottiche
- Queste lampade spot, dal design sobrio e raffinato, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di soffitto

Caratteristiche

- RS772B offre un elevato flusso massimo (4.900 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni
- Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia
- Vetro frontale opzionale (consigliato negli ambienti polverosi)
- Può essere completamente ruotata e angolata dal soffitto per un maggiore controllo della luce
- Disponibile con soluzioni di illuminazione LED e Fresh Food LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless
- Dotato del nuovo fascio rettangolare per l'illuminazione di marchi e banner sulle pareti

Applicazione

- Minimarket
- Supermercati e ipermercati
- Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Disegno tecnico



Dati del prodotto



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Dati del prodotto



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RS772B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWP FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWP FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWP FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWP FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWP FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWP FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWP WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWP WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWP WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWP WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWP WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Order Code	Full Product Name	Temperatura di	Indice di	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		colore correlata (Nom)	resa cromatica (CRI)		
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Fascio largo
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Fascio largo
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Fascio stretto
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Fascio largo
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Fascio medio
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Fascio medio
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fascio extra largo
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio orizzontale
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Controlli e dimmerazione

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

		Livello massimo di	
Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	attenuazione
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	No	Non applicabile
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	No	Non applicabile
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	No	Non applicabile
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	No	Non applicabile
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Si	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Si	Non applicabile
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile

		Livello massimo di	
Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	attenuazione
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	No	Non applicabile
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	No	Non applicabile
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Argento
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nero
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Bianco
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Bianco
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Bianco
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Bianco
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bianco
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Bianco
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Bianco
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Bianco
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bianco
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Bianco
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Bianco
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Bianco
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Bianco
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Bianco
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco




Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

LuxSpace Accent Compact versione a gomito




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603






Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619

LuxSpace Accent Compact versione a gomito




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606

LuxSpace Accent Compact versione a gomito


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101597

LuxSpace Accent Compact versione a gomito

