



Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen

- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent

- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Applications

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Kenmerken

- RS772B biedt een hoge maximum lichtstroom (4900 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kan volledig uit het plafond worden geroteerd en gekanteld voor betere lichtbediening

Versions



RS772B LuxSpace Accent
Compact Elbow Silver





RS772B LuxSpace Accent
Compact Elbow Black



RS772B LuxSpace Accent
Compact Elbow White

- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Levert een rechthoekige lichtstraal voor de verlichting van woordmerken en spandoeken op muren
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Maatschets



RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Productgegevens



RS772B LuxSpace Accent Compact Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step1; Press the button to unlock the front face



Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Algemene informatie

Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]
---------------------	--

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Optiektype
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	4.100 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	2.600 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Brede bundel
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	1.650 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2.000 lm	2200 K	103 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	2.000 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	2.000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Smalle bundel
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2.600 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	2.700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	2.800 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	2.700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Middelbrede bundel
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	2.800 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	2.700 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	2.900 lm	3000 K	118 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2.900 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	2.800 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorre- leerde kleur- temperatuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleur- weer- gave- index (CRI)	Optiekttype
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2.700 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	2.700 lm	5000 K	119 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	4.100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Zeer brede bundel
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4.200 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Brede bundel
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	4.100 lm	3000 K	131 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	5.000 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	5.200 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	5.400 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	5.200 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	5.200 lm	3000 K	137 lm/W	>90	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nee	Niet van toepassing
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nee	Niet van toepassing
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Zilver
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Zwart
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Wit
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Wit
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Wit
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Wit
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Wit
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Wit
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Polar normal diagrammen




RS770BI - 910505101616




RS770BI - 910505101602




RS770BI - 910505101612




RS770BI - 910505101609




RS770BI - 910505101610




RS770BI - 910505101603




RS770BI - 910505101611




RS770BI - 910505101596




RS770BI - 910505101619




RS770BI - 910505101618




RS770BI - 910505101601




RS770BI - 910505101620




RS770BI - 910505101599




RS770BI - 910505101613




RS770BI - 910505101608




RS770BI - 910505101614




RS770BI - 910505101617




RS770BI - 910505101606




RS770BI - 910505101607




RS770BI - 910505101605




RS770BI - 910505101567




RS770BI - 910505101598



RS770BI - 910505101595



RS770BI - 910505101604



RS770BI - 910505101597