



Philips LuxSpace Accent Compact Elbow(curbat) – spoturi puternice, discrete, cu accent pe durabilitate

LuxSpace Accent Compact Curbat

Cu LuxSpace Accent Compact Elbow(curbat), administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design de produs minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile LuxSpace Accent Compact Elbow sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Compact Elbow permite rotirea și înclinarea capului spotului din tavan, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

LuxSpace Accent Compact Curbat

Beneficii

- Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent
- Cea mai bună eficiență din clasă la reducerea amprentei de carbon și economisirea de energie
- Iluminat circular certificată cu reflectoarele cu eficiență ridicată PerfectAccent
- Întreținere și modernizare simple, datorită posibilității de accesare a balastului și elementelor optice fără scule
- Designul minimalist și elegant facilitează integrarea discretă a spoturilor pe tavan

Caracteristici

- RS772B oferă un flux maxim ridicat (4900 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate
- Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent
- Geam față opțional (recomandat pentru mediile cu praf)
- Poate fi rotit complet și înclinat la diferite unghiuri pe tavan, pentru un control extraordinar al luminii
- Disponibil cu rețele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete și nuanțe de LED-uri
- Opțiuni de conectivitate prin cablu (DALI) și wireless
- Oferă noul flux luminos rectangular pentru iluminarea firmelor și a bannerelor pe pereți

Cerere

- Magazine de proximitate
- Supermarketuri și supermarketuri
- Birouri și industria hotelieră

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față
- Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mânășă izolatoare

Versions




RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black

LuxSpace Accent Compact Curbat

Cote



Detalii produs



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Compact Curbat

Detalii produs



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Curbat

Informații generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,5
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Date despre produs	
Cod familie de produse	RS772B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos	
				(nominal) (nom.)	Flux luminos
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	128 lm/W	1.950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	86 lm/W	1.900 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	114 lm/W	2.700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.850 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.950 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	123 lm/W	2.850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	98 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	4.000 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	126 lm/W	4.850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	136 lm/W	5.250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

LuxSpace Accent Compact Curbat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor		
			(IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Fascicul luminos larg
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Fascicul luminos larg
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Fascicul luminos îngust
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fascicul luminos foarte larg
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Reflector metalic oval, cu reflexie mare – Fascicul luminos orizontal
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	23 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W

LuxSpace Accent Compact Curbat

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	18,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	23 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	23,5 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29,5 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	39 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	39 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nu	Nu se aplică
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nu	Nu se aplică
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nu	Nu se aplică
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nu	Nu se aplică
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Da	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Da	Nu se aplică
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nu	Nu se aplică
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nu	Nu se aplică
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Argintiu
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Negru
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Alb
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Alb
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Alb
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Alb
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Alb
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Alb
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Alb
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Alb
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Alb
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Alb
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Alb
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Alb
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Alb
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Alb
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb


Performanță inițială (conformitate IEC)

LuxSpace Accent Compact Curbat


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101603


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604

LuxSpace Accent Compact Curbat

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

