



Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení

Se směrovatelným bodovým svítidlem LuxSpace Accent Performance získávají provozovatelé obchodů a správci budov vysokou kvalitu světla a nejlepší energetickou účinnost na trhu v elegantním a neutrálním designu. LuxSpace Accent spojuje vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a instalaci usnadňují jeho malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optik je snadná a nevyžaduje žádné nářadí. Tyto výrobky rovněž získaly certifikaci Circular Lighting a nabízejí různé možnosti integrace systému a regulace, jak v kabelovém, tak v bezdrátovém provedení. Nastavitelné bodové svítidlo LuxSpace Accent Performance maximalizuje flexibilitu směrování, protože umožňuje otáčení bodové hlavičky a sklápění dvěma směry. K dispozici jsou také spektra LED pro čerstvé potraviny, která prodlužují životnost a vylepšují prezentaci potravin, minimalizují plýtvání a zvyšují prodej. Další informace o nabídkách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Atraktivnější nasvícení nabídky a optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Menší uhlíková stopa a nižší spotřeba energie díky špičkové účinnosti
- Certifikace Circular Lighting a vysoce účinné reflektory Perfect Accent
- Snadná údržba a modernizace díky možnosti přístupu k předřadníku a optice bez použití nářadí
- Čistý a elegantní design produktu pomáhá splynout se stropem.

LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení

Vlastnosti

- Vysoký maximální světelný tok (6 000 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Náklon ve dvou směrech pro lepší směřování světla
- K dispozici s dedikovanými spektry LED pro čerstvé potraviny a módu
- Možnost kabelového (Dali) a bezdrátového připojení

Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Prostory kanceláří a pohostinství

Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou uváděna bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Čištění optiky je povoleno jen s pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se modulů LED nebo reflektoru je zakázáno. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které je možné čistit s pomocí (suchého) hadříku z mikrovlákna.
- Při manipulaci nebo údržbě musí být produkt vypnutý a zchladlý.
- Produkt musí být nainstalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

Rozměrové výkresy



LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení

Detaily o výrobku



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step1: Press the button to unlock the front face



RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

Step4: Replace the reflector



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení

Detaily o výrobku



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelné technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Označení a balení	
Kód produktové řady	RS781B

Světelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6 100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6 300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Úzký paprsek
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Střední paprsek
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Střední paprsek
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Široký paprsek
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Široký paprsek
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Velmi široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Ne	Nevztahuje se
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Ne	Nevztahuje se
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ano	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Ano	Nevztahuje se
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Nevztahuje se
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Ne	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Ne	Nevztahuje se
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Ne	Nevztahuje se
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Ne	Nevztahuje se
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Ne	Nevztahuje se
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Ne	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Bílá
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Bílá
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Bílá
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá

LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Bílá
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Bílá
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Bílá


Order Code	Full Product Name	Barva těla
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Bílá
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Bílá
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Bílá
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Černá
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Stříbrná

Počáteční parametry (podle IEC)


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101638




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101621




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101623




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101632


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101636

