



Erőteljes, diszkrét szpotlámpák, amelyek fenntarthatóan üzemeltethetők

LuxSpace Accent Performance Adjustable

A LuxSpace Accent Performance Adjustable segítségével a kiskereskedők és az épületek üzemeltetői kifinomult és semleges termékkialakítással élvezhetik a PerfectAccent optika kiváló fényminőségét és piacvezető energiahatékonyságát. A nagy teljesítményű és visszafogott kialakítású LuxSpace Accent a nagy fényáramot kompakt formával ötvözi. Kis beépítési méreteinek köszönhetően betervezése és felszerelése is egyszerű. Az optika gyorsan karbantartható és módosítható, nem igényel szerszámot. Ezenkívül a LuxSpace Accent Performance Adjustable szpotlámpák megkapták a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. A maximális irányítási rugalmasság érdekében a LuxSpace Accent Performance Adjustable lehetővé teszi a szpotfej elforgatását és kétirányú döntését. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Előnyök

- A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
- A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
- Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási tanúsítást kapott
- Egyszerű karbantartás és módosítás a vezérlőhöz és az optikához való szerszám nélküli hozzáférésnek köszönhetően
- A termék letisztult és kifinomult kialakításának köszönhetően a szpotlámpák beleolvadnak a mennyezetbe

Szolgáltatások

- Az RS781B nagy maximális fényáramot (6000 lm) biztosít nagyon kompakt házban, kicsi beépítési méretekkel
- Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
- Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)
- Két irányban dönthető a kiváló fény szabályozás érdekében
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli kapcsolat is lehetséges

Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Irodák és vendéglátóipari egységek

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálalás törlőkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Méretezett rajza



Termék részletei



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Termék részletei

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button



Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétgységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	RS781B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
				Fényáram	
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6 100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6 300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Keskeny sugárzási szög
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Közepes sugárzási szög
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Közepes sugárzási szög
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Széles sugárzási szög
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nagyon széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nem	Nem alkalmazható
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nem	Nem alkalmazható
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Igen	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Igen	Nem alkalmazható
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nem	Nem alkalmazható
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nem	Nem alkalmazható
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nem	Nem alkalmazható
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Fehér

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Fehér
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Fehér
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Fehér
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Fehér
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Fehér
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Fehér
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Fehér
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Fehér




Order Code	Full Product Name	Ház színe
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Fehér
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Fehér
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Fehér
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Fehér
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Fehér
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Fekete
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Ezüst

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632

LuxSpace Accent Performance Adjustable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101636

