Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Con LuxSpace Accent Performance Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Performance Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici
- Certificato di illuminazione circolare grazie ai riflettori Perfect Accent ad alta efficacia
- Facilità di manutenzione e aggiornamenti con accesso senza utensili al driver e alle ottiche
- Queste lampade spot, dal design sobrio e raffinato, si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di soffitto

Caratteristiche

- RS781B offre un elevato flusso massimo (6.000 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni
- Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia
- Vetro frontale opzionale (consigliato negli ambienti polverosi)
- Inclinazione bidirezionale per un ottimo controllo della luce
- Disponibile con soluzioni di illuminazione LED e Fresh Food LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless

Applicazione

- Minimarket
- Supermercati e ipermercati
- Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Versions

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Black

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Disegno tecnico





Dati del prodotto

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock the front face

Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View

Dati del prodotto

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	RS781B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Fascio stretto
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Fascio medio
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Fascio medio
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Fascio largo

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Fascio largo
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Fascio largo
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Fascio extra largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	No	Non applicabile
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	No	Non applicabile
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sì	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Sì	Non applicabile
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	No	Non applicabile
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	No	Non applicabile
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	No	Non applicabile
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	No	Non applicabile
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	No	Non applicabile
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	No	Non applicabile

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Bianco
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Bianco
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bianco
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Bianco
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Bianco
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bianco
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bianco
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Bianco
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Bianco
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Bianco
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Bianco
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Bianco
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Bianco
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nero
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argento

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

LuxSpace Accent Performance Adjustable

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2024, Agosto 29 - Dati soggetti a modifiche