Philips LuxSpace Accent Performance reglabile – Spoturi puternice, discrete, cu accent pe durabilitate

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Cu LuxSpace Accent Performance, reglabil, administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calităţii superioare a luminii și eficienţei energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design de produs minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreţinerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile reglabile LuxSpace Accent Performance sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opţiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensităţii luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Performance, reglabil, permite rotirea și înclinarea bidirecţională a capului spotului, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Reţetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viaţă prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultaţi paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Beneficii

- Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent
- Cea mai bună eficienţă din clasă la reducând amprenta de carbon și economisind energie
- Certificat ca iluminat circular cu reflectoarele cu eficienţă ridicată PerfectAccent
- Întreţinere și upgrade-uri simple, datorită posibilităţii de accesare a balastului și elementelor optice fără scule
- Designul minimalist și elegant facilitează integrarea discretă a spoturilor pe tavan

Caracteristici

- RS781B oferă un flux maxim ridicat (6000 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate
- Disponibil cu reflectoarele cu eficienţă ridicată Perfect Accent
- Geam faţă opţional (recomandat pentru mediile cu praf)
- Înclinare bidirecţională pentru un control excelent al orientării luminii
- Disponibil cu reţetele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete și nuanţe de LED-uri
- Sunt disponibile opţiuni de conectivitate cu fir (DALI) și wireless

Cerere

- Magazine de proximitate
- Supermarketuri și hypermarketuri
- Birouri și industrie hotelieră

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam faţă opţional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam faţă
- Curăţarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam faţă opţional, deoarece poate fi curăţat cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreţinerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanţă accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mănușă izolatoare

Versions

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Black

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Cote





Detalii produs

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock the front face

Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Detalii produs

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Informaţii generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Funcţionare și sistem electric	
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20
Aprobare și aplicaţie	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 ºC
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,5
Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Date despre produs	
Cod familie de produse	RS781B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3.750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4.700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4.750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6.100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6.300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Fascicul luminos îngust
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Fascicul luminos larg
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Fascicul luminos foarte larg

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensităţii luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nu	Nu se aplică
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nu	Nu se aplică
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Da	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Da	Nu se aplică
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensităţii luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nu	Nu se aplică
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nu	Nu se aplică
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nu	Nu se aplică
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nu	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Alb
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Alb
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Alb
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Alb
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Alb
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Alb

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Alb
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Alb
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Alb
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Alb

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Alb
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Negru
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Argintiu

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică iniţială
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.