



Výkonné diskkrétne bodové svietidlá s dôrazom na udržateľnosť

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Prostredníctvom svietidiel LuxSpace Accent Performance Adjustable môžu maloobchodní predajcovia a prevádzkovatelia budov využívať vynikajúcu kvalitu svetla a špičkovú energetickú účinnosť optiky PerfectAccent v prepracovanom a neutrálnom dizajne výrobkov. Výkonné a nenápadné svietidlá LuxSpace Accent spájajú vysoký svetelný tok s kompaktným prevedením. Zabudovanie a montáž sú jednoduchšie vďaka malým rozmerom na vstavanie. Jednoduchá údržba a modernizácia optiky si nevyžadujú žiadne nástroje. Svietidlá LuxSpace Performance Adjustable sú navyše certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva a ponúkajú viaceré možnosti stmievania a integrácie do káblových a aj bezdrôtových systémov. Svietidlá LuxSpace Accent Performance Adjustable umožňujú otáčať hlavicu bodového osvetlenia a možno ich nakláňať v dvoch smeroch s cieľom zaistiť maximálnu flexibilitu smerovania. K dispozícii sú aj LED svetelné recepty pre čerstvé potraviny, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vizuálnu prezentáciu potravín, minimalizujú plytvanie potravinami a zvyšujú predaj. Ďalšie informácie o ponukách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne nájdete na stránkach nášho katalógu pre oblasť módy a potravín.

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Výhody

- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka optike PerfectAccent
- Najlepšia účinnosť v danej triede s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a dosiahnuť úsporu energie
- Certifikované ako osvetlenie zachovávajúce princípy obehového hospodárstva s vysokoúčinnými reflektormi PerfectAccent
- Jednoduchá údržba a inovácie vďaka prístupu k napájaciu a optike bez nástrojov
- Čistý a prepracovaný dizajn napomáha splynutiu reflektorov so stropom

Vlastnosti

- Svietidlo RS781B ponúka vysoký maximálny svetelný tok (6 000 lm) vo veľmi kompaktnom telese s malými rozmermi na vstavanie.
- Dostupné s reflektormi PerfectAccent s vysokou účinnosťou
- Voliteľné predné sklo (odporúča sa do prašného prostredia)
- Nakláňanie v dvoch smeroch pre výbornú reguláciu osvetlenia
- K dispozícii s LED svetelnými receptmi pre čerstvé potraviny a LED svetelnými odtieňmi
- Dostupné možnosti káblového (DALI) aj bezdrôtového pripojenia

Aplikácie

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Kancelárie a zariadenia HoReKa

Varovanie a ochrana

- Všetky fotometrické údaje sa vypočítali bez voliteľného krycieho skla. Pri použití krycieho skla by malo dôjsť k poklesu svetelného toku o 3,5 %.
- Čistenie optiky treba vykonávať len pomocou stlačeného vzduchu. Dotýkať sa modulov LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti prípravy potravín a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použitie krycieho skla, ktoré možno čistiť pomocou (suchej) handričky z mikrovlákná.
- Pri údržbe je potrebné výrobok vypnúť a nechať vychladnúť.
- Produkt sa musí nainštalovať tak, aby sa ho nebolo možné dotknúť. Manipulácia s horúcim produktom je možná len pri použití rukavíc zaistujúcich tepelnú ochranu.

Versions





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View



LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Podrobnosti o produkte



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,5
Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	RS781B

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	123 lm/W	6 100 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	126 lm/W	6 300 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Úzke vyžarovanie	97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Stredné vyžarovanie	97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov	97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Stredné vyžarovanie			
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie			

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Široké vyžarovanie
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Áno	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Áno	Nevzťahuje sa na zariadenie
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Široké vyžarovanie
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Veľmi široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	39 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	50 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	50 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Biela

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biela
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Biela
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Biela
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Biela
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biela
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biela
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Biela
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Biela




Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Biela
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Biela
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Biela
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Biela
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Biela
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Čierna
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Strieborná

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)


Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621






Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101634

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101630




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101625



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101568

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101635

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101633




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101629

Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101628


Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101624

LuxSpace Accent Performance Adjustable, nastaviteľná

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101636

