



Kraftfulla diskreta spottar med betoning på hållbarhet

Med LuxSpace Accent Performance Adjustable får butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att njuta av den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en stilren och neutral produktdesign. Den kraftfulla och diskreta LuxSpace Accent kombinerar ett högt ljusflöde i en kompakt formfaktor. Integrering och installation underlättas av de små måtten. Underhåll och uppgraderingar av optiken går snabbt och kräver inga verktyg. Dessutom är spottarna LuxSpace Accent Performance Adjustable certifierade som cirkulär belysning och erbjuder flera tillval för systemintegrering och ljusreglering, vilka omfattar både trådlösa och trådbundna alternativ. LuxSpace Accent Performance Adjustable tillåter rotering av spothuvudet och tvåriktad lutningsvinkel för maximalt flexibel inriktning. För ökad lagringstid och bättre visuell presentation av livsmedel finns LED-belysningskoncept för färska livsmedel vilket minskar matsvinnet och ökar försäljningen. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på sidorna om kläder och livsmedel i vår katalog.

Fördelar

- PerfectAccent-optik ger mer lyster åt butiken och bättre ögonkomfort för kunderna
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer
- Enkelt underhåll och uppgraderingar med åtkomst utan verktyg till driftdon och optik
- Den stilrena och eleganta produktdesignen gör att produkten smälter in väl i taket

Applications

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Kontor samt hotell- och restauranglokaler

Funktioner

- RS781B har ett högt maximalt ljusflöde (6 000 lm) i ett mycket kompakt armaturhus med begränsade inbyggda mått
- Finns med PerfectAccent högeffektiva reflektorer
- Tillvalsbart frontglas (rekommenderat i dammiga miljöer)
- Tvåriktad lutning för bra ljusstyrning



- LED-belysningskoncept för färsk livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa anslutningsalternativ finns
- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable
White

Måttskiss



RS781B 49S/840 PSU-E WB WH

Produktinformation



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	5 200 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	139 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Strömförbrukning	37,5 W
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämplig

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2] standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.382,0.380)<3

Produktdata

Produktfamiljskod	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
-------------------	---

Polar normal diagrams



RS780BI - 910505101634