



Đèn chiếu điểm kín đáo, mạnh mẽ với điểm nhấn về tính bền vững

LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh

Với LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh, nhà bán lẻ và người vận hành tòa nhà có thể tận hưởng chất lượng ánh sáng vượt trội và hiệu quả năng lượng dẫn đầu thị trường của bộ phận quang học PerfectAccent trong một thiết kế sản phẩm tinh tế và trung tính. Mạnh mẽ và kín đáo, LuxSpace Accent kết hợp quang thông cao trong một kiểu dáng nhỏ gọn. Thiết kế và lắp đặt dễ dàng do kích thước tích hợp nhỏ gọn. Việc bảo trì và nâng cấp chóa quang học diễn ra nhanh chóng và không cần dụng cụ. Hơn nữa, đèn chiếu điểm LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh được chứng nhận là hệ thống chiếu sáng tuần hoàn, cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp hệ thống và điều chỉnh độ sáng, bao gồm cả có dây và không dây. LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh cho phép xoay đầu đèn chiếu điểm và nghiêng hai hướng để tối đa hóa khả năng nhắm mục tiêu linh hoạt. Để kéo dài thời hạn sử dụng và tôn thêm vẻ đẹp cho thực phẩm trưng bày, giảm lãng phí thực phẩm và tăng doanh thu, chúng tôi có sẵn các công thức chiếu sáng bằng đèn LED dành cho thực phẩm tươi sống. Hãy truy cập các trang danh mục Thời trang và Thực phẩm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các đèn PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost và Champagne.

LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh

Lợi ích

- Lắp lánh hơn và tăng cường khả năng xoa dịu mắt cho người mua sắm với bộ phận quang học PerfectAccent
- Hiệu quả giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, và tiết kiệm năng lượng tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại
- Được chứng nhận là chiếu sáng tuần hoàn nhờ chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp nhờ khả năng tiếp cận bộ điều khiển và bộ phận quang học mà không cần dụng cụ
- Thiết kế sản phẩm gọn gàng và tinh tế giúp các đèn chiếu điểm trông thật hài hòa với trần nhà

Tính năng

- RS781B cung cấp thông lượng tối đa ở mức cao (6.000 lm) trong một vỏ đèn rất nhỏ gọn với kích thước tích hợp giới hạn
- Có sẵn với chóa phản quang hiệu suất cao PerfectAccent
- Kính trước tùy chọn (khuyến dùng trong môi trường nhiều bụi)
- Nghiêng hai hướng để kiểm soát ánh sáng tuyệt vời
- Có sẵn với công thức chiếu sáng LED cho thực phẩm tươi sống và đèn LED tạo điểm nhấn
- Có sẵn các tùy chọn kết nối có dây (DALI) và không dây



Ứng dụng

- Cửa hàng tiện lợi
- Đại siêu thị và siêu thị
- Văn phòng và khu vực nhà hàng khách sạn

Cảnh báo và An toàn

- Toàn bộ dữ liệu trắc quang được tính toán mà không có tùy chọn kính phía trước. Quang thông sẽ giảm 3,5% khi sử dụng kính trước
- Chỉ được vệ sinh bộ phận quang học bằng khí nén. Tuyệt đối không được chạm vào đèn LED hoặc chóa phản quang. Đối với các khu vực chuẩn bị thực phẩm và khu vực có nhiều bụi, nên sử dụng kính phía trước tùy chọn vì có thể vệ sinh bằng vải mịn (khô)
- Trong quá trình bảo trì, phải tắt sản phẩm và để sản phẩm nguội
- Phải lắp đặt sản phẩm xa tầm với. Khi sản phẩm còn nóng, chỉ có thể thao tác với sản phẩm khi đi găng tay cách nhiệt

Bản vẽ kích thước



LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh

Chi tiết sản phẩm

LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh

Chi tiết sản phẩm



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thế dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	+10 đến +35°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Giá trị nhấp nháy (PstLM) – Giá trị nhấp nháy theo EN 61000-3-3	1
Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,5
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Mã dòng sản phẩm	RS781B

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan	Quang hiệu (định mức)	Quang thông	Loại chóa quang học
		(Danh định)	(Danh định)		
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	125 lm/W	4.800 lm	Góc rộng
910505101639	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	4000 K	133 lm/W	6.600 lm	Chóa phản xạ kim loại có độ phản quang cao Chùm sáng trung bình 20 đến 40 độ

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
910505101639	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	50 W


Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

LuxSpace Accent phiên bản Performance có thể điều chỉnh


Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
910505101633	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
910505101639	RS781B 60S/840 PSU-E HMB WH	(0.382,0.380)<3

Biểu đồ phân bố ánh sáng



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101639

