



Ισχυρά, διακριτικά σποτ με έμφαση στην αειφορία

LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό

Με το LuxSpace Accent Performance Elbow, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι διαχειριστές κτιρίων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την ανώτερη ποιότητα φωτισμού και την κορυφαία στην αγορά ενεργειακή απόδοση των οπτικών συστημάτων PerfectAccent με την εκλεπτυσμένη και ουδέτερη σχεδίαση προϊόντος. Ισχυρό και διακριτικό, το LuxSpace Accent συνδυάζει την υψηλή φωτεινή ροή με το μικρό μέγεθος. Η σχεδίαση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται με ευκολία λόγω των μικρών διαστάσεων. Η συντήρηση και οι ενημερώσεις του οπτικού συστήματος πραγματοποιούνται γρήγορα χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Επιπλέον, τα σποτ LuxSpace Accent Performance Elbow είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα κυκλικού φωτισμού και προσφέρουν πολλές επιλογές ενσωμάτωσης και ρύθμισης της έντασης του συστήματος, ενσύρματης και ασύρματης. Το LuxSpace Accent Performance Elbow επιτρέπει την περιστροφή και την κλίση της κεφαλής του σποτ για μέγιστη ευελιξία στόχευσης. Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και καλύτερη οπτική απεικόνιση των τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων και αύξηση των πωλήσεων διατίθενται ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα. Ανατρέξτε στις σελίδες του καταλόγου μας για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost και Champagne.

Οφέλη

- Περισσότερη λάμψη και αυξημένη άνεση για τα μάτια των πελατών με οπτικά συστήματα PerfectAccent
- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα και να εξοικονομήσετε ενέργεια
- Πιστοποίηση ως αειφόρος φωτισμός με ανακλαστές PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στη διάταξη οδήγησης και στα οπτικά συστήματα
- Ο καθαρός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός συμβάλλει στην ενσωμάτωση των σποτ στην οροφή

LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό

Χαρακτηριστικά

- Το RS782B προσφέρει υψηλή μέγιστη φωτεινή ροή (6000 lm) σε περίβλημα πολύ μικρών διαστάσεων με περιορισμένες διαστάσεις ενσωμάτωσης
- Διατίθεται με ανακλαστήρες PerfectAccent υψηλής απόδοσης
- Προαιρετικό μπροστινό γυαλί (συνιστάται για σκονισμένα περιβάλλοντα)
- Παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής και κλίσης για εξαιρετικό έλεγχο του φωτισμού
- Διατίθεται με ρυθμίσεις φωτισμού LED για φρέσκα τρόφιμα και αποχρώσεις φωτός LED
- Διατίθενται επιλογές ενσύρματης (DALI) και ασύρματης σύνδεσης

Εφαρμογή

- Μίνι μάρκετ
- Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
- Γραφεία και χώροι φιλοξενίας

Προειδοποίηση & ασφάλεια



- Ο υπολογισμός όλων των φωτομετρικών δεδομένων πραγματοποιείται χωρίς το προαιρετικό μπροστινό γυαλί. Η φωτεινή ροή μειώνεται κατά 3,5%, όταν χρησιμοποιείται μπροστινό γυαλί
- Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται να αγγίξετε τη λυχνία LED ή τον ανακλαστήρα. Για τους χώρους προετοιμασίας τροφών και χώρους με υψηλά επίπεδα σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του προαιρετικού μπροστινού γυαλιού, επειδή μπορεί να καθαριστεί με (στεγνό) πανί μικροϊνών
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί
- Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση όπου δεν μπορείτε να το φτάσετε με το χέρι σας. Ο χειρισμός του προϊόντος όταν είναι καυτό είναι επικίνδυνος μόνο εάν χρησιμοποιείτε θερμομονωτικά γάντια

Versions



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό

Λεπτομέρειες για το προϊόν



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επέκτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
-----------------------------	---------------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,5

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	RS782B
--------------------------	--------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3.850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4.000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2.900 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Ευρείας δέσμης
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Στενή δέσμη
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Μεσαίας δέσμης
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Μεσαίας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Ευρείας δέσμης
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, ευρείας δέσμης 40 έως 80 μοιρών

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ναι	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Μαύρο
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Λευκό
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Λευκό
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Λευκό


Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Λευκό
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Λευκό
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Λευκό
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645

LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101643




Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101647



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644

