



Erőteljes, diszkrét szpotlámpák, amelyek fenntarthatóan üzemeltethetők

LuxSpace Accent Performance Elbow

A LuxSpace Accent Performance Elbow segítségével a kiskereskedők és az épületek üzemeltetői kifinomult és semleges termékkialakítással élvezhetik a PerfectAccent optika kiváló fényminőségét és piacvezető energiahatékonyágát. A nagy teljesítményű és visszafogott kialakítású LuxSpace Accent a nagy fényáramot kompakt formával ötvözi. Kis beépítési méreteinek köszönhetően betervezése és felszerelése is egyszerű. Az optika gyorsan karbantartható és módosítható, nem igényel szerszámot. Ezenkívül a LuxSpace Accent Performance Elbow szpotlámpák megkapták a „körforgósos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fény szabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. A maximális irányítási rugalmasság érdekében a LuxSpace Accent Performance Elbow lehetővé teszi a szpotfej elforgatását és kifordítását a mennyezet síkjából. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatárú és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Előnyök

- A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít
- A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával
- Nagy hatásfokú PerfectAccent reflektorokkal használva körforgásos világítási tanúsítást kapott
- Egyszerű karbantartás és módosítás a vezérlőhöz és az optikához való szerszám nélküli hozzáférésnek köszönhetően
- A termék letisztult és kifinomult kialakításának köszönhetően a szpotlámpák beleolvadnak a mennyezetbe

Szolgáltatások

- Az RS782B nagy maximális fényáramot (6000 lm) biztosít nagyon kompakt házban, kicsi beépítési méretekkel
- Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható
- Opcionális elülső üveg (poros környezetben ajánlott)
- A fénysugár kiváló irányításához teljesen elforgatható és a mennyezet síkjából kifordítható
- A friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások és LED-árnyalatok is rendelkezésre állnak
- Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli kapcsolat is lehetséges

Alkalmazás

- Vegyesboltok
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek
- Irodák és vendéglátóipari egységek

Figyelmeztetések és biztonság

- Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.
- Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálás törlőkendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

Versions




RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance Elbow

Méretezett rajza



Termék részletei



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance Elbow

Termék részletei



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,5
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	RS782B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
				Fényhasznosítás	Fényáram
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	130 lm/W	3 850 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	99 lm/W	2 900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 600 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	121 lm/W	3 750 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	122 lm/W	4 750 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Széles sugárzási szög
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Keskeny sugárzási szög
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Közepes sugárzási szög
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Közepes sugárzási szög
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Ovális vízszintes fénysugár
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Széles sugárzási szög
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nagyon széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	31,5 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	30 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	39 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	39 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nem	Nem alkalmazható
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nem	Nem alkalmazható
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nem	Nem alkalmazható
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Igen	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Igen	Nem alkalmazható
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nem	Nem alkalmazható
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nem	Nem alkalmazható
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nem	Nem alkalmazható
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nem	Nem alkalmazható
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Fekete
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Fehér
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Fehér
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Fehér
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Fehér
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Fehér
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Fehér
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Fehér
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Fehér
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Fehér
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Fehér

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Fehér
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Fehér




Order Code	Full Product Name	Ház színe
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Ezüst

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640






Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

LuxSpace Accent Performance Elbow

