



Philips TrueCircle: Yuvarlak şekilli çok yönlü LED tavan armatürü

TrueCircle Yüzey ve Askılı

TrueCircle, hemen hemen her ofis alanına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, katı klasik tasarıma sahip, işlevsel, yüzeye monte yuvarlak bir armatürdür. Yüzeye monte ve sarkıt armatürlere karşı, modern, göze batmayan tasarımlı bir armatür ailesidir ve doğrudan dağıtık ışık sağlayarak çoğu binanın mimarisine uyum sağlar. Bu seri, 2 farklı boyut, ışık çıkışı ve optik seçeneği sunar. Özel mikro prizmatik optik, parlama olmayan konfor ve ayrıca tam ofis uyumluluğu sunarak homojen ışık sağlar. Philips'in bu yeni yuvarlak armatürü, kurulum esnekliğiyle sürdürülebilir bir çözüm sunarak örnek bir aydınlatma ve yüksek ışık kalitesi yaratıyor.

Faydaları

- Rahat, parlama yapmayan, ofise uyumlu
- İyi aydınlatma özelliklerine sahip rekabetçi çözüm
- Çeşitli uygulamalar için doğru görsel konforu sunar.
- Eşit aydınlatma dağılımı
- Kurulumu ve bakımı kolaydır: Tüm aksesuarlar ve kablolarla birlikte sunulur

TrueCircle Yüzey ve Askılı

Özellikler

- PSP optiği (UGR<19) kullanılan ofise uyumlu aydınlatma
- İki lümen paketi ve boyut; 2000 lm 38 cm çap, 3600 lm 50 cm çap
- Farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için iki renk (Beyaz ve Siyah), iki farklı optik (PSP ve OC) ve iki farklı sürücü (PSU-Non Dim ve PSD-Dali dim) ile birlikte sunulur
- CRI >80 ile 3000 K, 4000 K seçenekleri
- L80'de 50.000 saat uzun kullanım ömrü ve <3 kadar düşük bir SDCM
- İç mekan uygulamaları için mükemmel olan IP40 değeri
- Ofisteki (ana alan, koridorlar/holler) yuvarlak armatür uygulamaları için eksiksiz bir ürün yelpazesi sunar

Uygulama

- Ofisler
- Konaklama
- Okullar
- Konutlar

Versions



TrueCircle Surface SM250B PSP
WH D380_SPP





TrueCircle Surface SM250B O WH
D500_SPP



TrueCircle Surface SM250B PSP
BK D380_SPP

Boyutlu çizim



TrueCircle Yüzey ve Askılı

ÜRÜN BİLGİLERİ



TrueCircle Suspended

TrueCircle Yüzey ve Askılı

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	EB
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	80 %
--------------------------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal)		
		(Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
79804800	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH	101 lm/W	2.000 lm	Geniş ışın
79809300	SM250C 40S/840 PSU O D500 BK	104 lm/W	3.700 lm	Opal
79801700	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK	102 lm/W	2.000 lm	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79804800	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH	20 W
79809300	SM250C 40S/840 PSU O D500 BK	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
79801700	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK	19,5 W

TrueCircle Yüzey ve Askılı

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
79804800	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH	Evet	1%
79809300	SM250C 40S/840 PSU O D500 BK	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
79801700	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK	Hayır	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
79804800	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH	Beyaz
79809300	SM250C 40S/840 PSU O D500 BK	Siyah




Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
79801700	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK	Siyah

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
79804800	SM250C 20S/840 PSD PSP D380 WH	-10 ila +40 °C
79809300	SM250C 40S/840 PSU O D500 BK	-10 ila +35 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
79801700	SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK	-10 ila +40 °C

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 912401483444

Polar Normal (separate) - null - 912401483441

Polar Normal (separate) - null - 912401483449

