

Szívjon egészséges levegőt (KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT)

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

A Philips mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléksorozat részeként ezt a készüléket úgy alakítottuk ki, hogy álmennyezetekre rögzítve fertőtlenítsen a levegőt számos különböző alkalmazási területen. A kis belmagasságra optimalizált UV-C-sugarak a készülék szintjén és afelett oszlanak el, a speciális reflektorok és a káprázásgátló rács pedig a beállított irányba sugározzák az UV-C-fényt. Mindez lehetővé teszi egy helyiség levegőjének fertőtlenítését, miközben a bekapcsolt készülék alatt folytatódhat a napi üzleti tevékenység.

Előnyök

- Lehetővé teszi a levegő csendes fertőtlenítését, miközben az üzleti tevékenység folytatódhat a készülék alatt
- Megfelelő légáramlású szobákban 10 perc alatt semlegesíti a ϕ X174 kolifág vírusok 99,9%-át (lásd a további információkra mutató URL-t).
- Philips UV-C-lámpákat és vezérlőket használ
- Környezetbarát – nem bocsát ki ózont a használata során és után

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Szolgáltatások

- Mellékelt Philips PL-S TUV lámpa: 4x9 W
- Max. rövidhullámú UV-sugárzás: 253,7 nm (UV-C)
- A káprázásgátló rácsok és a reflektor az UV-C-fényt a készülék szintjén és fölötté sugározzák, ahol általában nem járnak emberek
- Felületre, álmennyezetre rögzíthető
- Megfelel a fotóbiológiai biztonságra vonatkozó IEC 62471 szabványnak

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Élelmiszerüzletek
- Vendéglátóipar
- Iskolák
- Bankok
- Mosdók

Figyelmeztetések és biztonság

- **VESZÉLY:** A 3. kockázati csoportba tartozó UV-termék. Mint minden fertőtlenítő rendszert, az UV-C-fényű lámpákat és eszközöket is a megfelelő módon kell felszerelni és használni. Az UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes: a leégéshez hasonló hatást kelt a bőrön, és súlyosan károsíthatja a szaruhártyát.
- Mivel az UV-C-fény a szem számára láthatatlan, a mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készüléket a kellő védőelemekkel együtt kell telepíteni, hogy biztonságosan lehessen őket üzemeltetni. A mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő készülék csak olyan rendszerekben használható, amelyekben megfelelő védőelemek találhatók, ideértve többek között a telepítési és/vagy használati útmutatóban említetteket.
- A UV-C-fénynek való közvetlen kitettség veszélyes. A Philips UV-C-lámpatestrendszereket kizárólag hivatalos partnerek értékesíthetik, és szakképzett szerelőknek kell telepíteniük őket, betartva a vonatkozó szigorú biztonsági és jogi követelményeinket. UV-C-termékeink nem használhatók közvetlen vagy közvetett módon halált, személyi sérülést vagy környezeti kárt okozó módon és tevékenységekhez.

Versions










046677574505_VLIM2021046_b_5000K_FULL.tif



UV-C upper air CM SM355C SMB

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Méretezett rajza



Termék részletei



UV-C upper air CM SM355C SMB-DPP03



UV-C disinfection upper air suspended version



UV-C disinfection upper air suspended version




UV-C upper air CM SM355C SMB-DPP02

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Termék részletei



UV-C upper air CM SM355B-
DPP02



UV-C upper air CM SM355B-
DPP03

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

Általános információ	
Működtető szerelvény	HFM
Előtét egységek száma	4 egység
Jótállási idő	1 év
Technikai adatok	
A fényforrások száma	4
Az optika típusa	Lamellás káprázásgátló rács
Működtetés és elektronika	
Kábel	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Csatlakoztatás	3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Induló áramlökés	13 A
Indulási idő	0,11 ms
Bemeneti feszültség	230 V
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)	70
Teljesítménytényező (tört)	0.66
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér és fekete
Ház anyaga	Alumínium
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Optikai anyag	Alumínium
Reflektor anyaga	Alumínium
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
UV	
UV-C-sugárzás 0,2 méterről	1 522 mW/m²
UV-C-sugárzás 2 méterről	136 mW/m²
UV-C-sugárzás	0,37 W
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Termékadatok	
Product family leaflet, 2024, Augusztus 29.	
Terméksalád kódja	SM345C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Teljes magasság
96500300	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM	185 mm
96501000	SM355B 4xTUV PLS 9W HFM MR62	185 mm
96503400	SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4	122 mm
96504100	SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB	212 mm

Mennyezeti UV-C-levegőfertőtlenítő – mennyezetre szerelt

