



Den fleksible lyslinje

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Flere kontorejere og -designere foretrækker i dag lyslinjer på grund af deres minimalistiske design og store fleksibilitet. KeyLine er en produktserie af lyslinjer, der tilbyder konkurrencedygtige priser og høje standarder for kontorbelysning. Med højt lysudbytte og lav blænding, som opfylder UGR19-kravene, er KeyLine ideel til både lineære og selvstændige nedhængte eller påbyggede armaturer. Sortimentet tilbyder forskellige længder, farver og lysudbytte, inklusive L-formede og lige linjer, med mulighed for trådløs tilslutning og styring. KeyLine er en prisvenlig løsning, der giver optimal værdi for pengene og sikrer lave ejeromkostninger.

Fordele

- Velegnet til kontor anvendelse
- Lave ejerudgifter
- Et bredt udvalg af løsninger, der imødekommer behovene i forskellige kontormiljøer

Funktioner

- Komfortabel, lav blænding: <UGR19 for hele sortimentet
- Højt lysudbytte, op til 4.000lm for versionen på 1,2 m
- Interact Ready tilslutning med trådløse drivere
- Standardmuligheder i forskellige længder, farver og lysudbytter
- Mulighed for tilpasning

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden installation, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine L-corner, alu







KeyLine suspended L1500, white



KeyLine L-corner, white

Målskitse



Oplysninger om produktet




KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Oplysninger om produktet



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X




KeyLine black with end-cap
accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3

Oplysninger om produktet



KeyLine alu with end-cap
accessory



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

Oplysninger om produktet



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nej
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nej
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nej
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Nej
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nej
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nej
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Nej
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Nej
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nej
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nej
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Nej
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Lysteknisk (1/2)

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
910925868374	SM350C 40S/830	120 °	3000 K	129 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
	PSD PCS L1200 ALU				
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm

KeyLine Påbygget/Nedhængt

			Korreleret	Lyseffekt	
Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
910925868375	SM350C 40S/830	120 °	3000 K	129 lm/W	4.000 lm

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Mellemstrålende
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Mellemstrålende
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Mellemstrålende
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Mellemstrålende

			Korreleret	Lyseffekt	
Order Code	Full Product Name	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm
	PSD PCS L1200 WH				
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	129 lm/W	4.000 lm
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5.000 lm
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	4000 K	132 lm/W	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Mellemstrålende
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Mellemstrålende

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Mellemstrålende
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Mellemstrålende
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Mellemstrålende
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Mellemstrålende
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Mellemstrålende
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Mellemstrålende
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Mellemstrålende
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Mellemstrålende
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Mellemstrålende
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Mellemstrålende
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Mellemstrålende

Order Code	Full Product Name	Optiktype
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Mellemstrålende
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Mellemstrålende
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Mellemstrålende
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Asymmetrisk strålevinkel
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Asymmetrisk strålevinkel
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Asymmetrisk strålevinkel
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Asymmetrisk strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug	Velegnet til
				tilfældigt skift
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220 til 240 V	25 W	Nej
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220 til 240 V	36,5 W	Nej
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 til 240 V	26 W	Nej
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 til 240 V	38 W	Nej
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	31 W	Nej
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	31 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug	Velegnet til
				tilfældigt skift
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 til 240 V	25 W	Nej
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 til 240 V	36,5 W	Nej
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 til 240 V	26 W	Nej
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 til 240 V	38 W	Nej
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220 til 240 V	25 W	Nej
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220 til 240 V	36,5 W	Nej
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 til 240 V	26 W	Nej
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 til 240 V	38 W	Nej
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nej

KeyLine Påbygget/Nedhængt

				Velegnet til tilfældigt
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	31 W	Nej
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	31 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

		Maksimalt	
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ja	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej	Ikke relevant
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej	Ikke relevant
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%

				Velegnet til tilfældigt
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug	skift
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220 til 240 V	20,5 W	Nej
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220 til 240 V	30 W	Nej
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 til 240 V	21 W	Nej
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 til 240 V	31 W	Nej
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 til 240 V	21 W	Nej
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Ikke relevant
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	Ikke relevant
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	Ikke relevant
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	Ikke relevant

		Maksimalt	
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ja	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej	Ikke relevant
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej	Ikke relevant
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej	Ikke relevant
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Ja	1%

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej	Ikke relevant
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej	Ikke relevant
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej	Ikke relevant
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej	Ikke relevant
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på	
		armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Sort	IK06
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Sort	IK06
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Sort	IK06
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Sort	IK06
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Sort	IK06
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej	Ikke relevant
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej	Ikke relevant
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ja	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nej	Ikke relevant
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Ja	1%
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nej	Ikke relevant
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Farve på	
		armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium	IK06
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hvid	IK06
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hvid	IK06
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Hvid	IK06
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Hvid	IK06
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Hvid	IK06
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Hvid	IK06

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Sort	IK06
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Hvid	IK06
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Hvid	IK02
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Hvid	IK02
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Hvid	IK02
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Hvid	IK02

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nej
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Nej
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nej
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1

Order Code	Full Product Name	Mærke for brændbarhed	Flimmerværdi (PstLM)
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Til montering på normaltantændelige overflader	1
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C

KeyLine Påbygget/Nedhængt

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868354**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868387**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868362**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868365**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868370**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868384**



**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868386**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868360**




**Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868361**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868380


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701




Polar Normal (separate) - null - 910505103702

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

