



Το ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό

KeyLine, Επιφανείας & Κρεμαστό

Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες γραφείων και σχεδιαστές φωτισμού γραφείων προτιμούν τις φωτοσειρές. Ο λόγος είναι απλός. Όχι μόνο αναδεικνύουν τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του προϊόντος αλλά προσφέρουν και πολύ μεγαλύτερη γκάμα επιλογών και ευελιξία. Κοντές ή μακριές σειρές φωτισμού και φωτιστικά, αυτόνομα φωτιστικά, σε διάφορα σχήματα ακόμη και ποικιλία χρωμάτων, όλα είναι δυνατά. Επιπλέον, με τη σειρά KeyLine, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα διατίθενται σε ανταγωνιστική τιμή ενώ παραμένουν συμβατά με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Η KeyLine είναι μια υπέροχη σειρά φωτισμού, μινιμαλιστικού σχεδιασμού και υψηλής φωτεινής ροής για τον φωτισμό και των πλέον φωτεινών χώρων γραφείων, η οποία με τα άνετα, χαμηλά επίπεδα αντανάκλασης δεν προκαλεί κόπωση των ματιών και συμμορφώνεται με το πρότυπο UGR19. Αυτό καθιστά την KeyLine ιδανική για γραμμικές εφαρμογές, όπως και για αυτόνομα, κρεμαστά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά. Μια σειρά που προσφέρει την απόλυτη ευελιξία και απεριόριστες δυνατότητες. Η ευελιξία σχεδιασμού της σειράς KeyLine επιτυγχάνεται με τη μορφή τμημάτων διαφορετικού μήκους, χρωμάτων και αποδόσεων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ευθειών γραμμών και των σχημάτων μορφής L. Όλα με υψηλή απόδοση έως και 130 lm/W και την επιλογή αναβάθμισης με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και ελέγχου. Σε αυτά προσθέστε μια ελκυστική τιμή και με τη σειρά KeyLine μπορείτε πλέον να απολαύσετε εξαιρετική αξία που εξασφαλίζει επίσης εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Οφέλη

- Κατάλληλο για εφαρμογές γραφείου
- Εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- Μεγάλη γκάμα επιλογών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαφόρων γραφείων

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλό επίπεδο αντανάκλασης: <UGR19 για ολόκληρη τη σειρά
- Υψηλή απόδοση φωτισμού, έως και 4000 lm για την έκδοση με μήκος 1,2 m
- Συνδεσιμότητα Interact Ready για ασύρματο έλεγχο
- Βασικές επιλογές με τμήματα διαφορετικού μήκους, χρώματα και αποδόσεις φωτισμού
- Επιλογές προσαρμογής


Εφαρμογή

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Κλάδος εκπαίδευσης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα φωτιστικά KeyLine διαθέτουν βαθμό προστασίας IP20 και δεν προστατεύονται από τη διείσδυση νερού. Συνιστάται ο έλεγχος του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Σε περίπτωση διείσδυσης νερού στα φωτιστικά παρά την προειδοποίηση περί βαθμού προστασίας IPX0, η Philips και η Signify δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ή να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βλάβης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει και καθίσταται άκυρη.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine L-corner, alu





KeyLine suspended L1500, alu



KeyLine L-corner, white

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Λεπτομέρειες για το προϊόν



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X



KeyLine black with end-cap
accessory




KeyLine line coupling, white




KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting

Λεπτομέρειες για το προϊόν



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting

Λεπτομέρειες για το προϊόν



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine black with suspension set
for suspended mounting




KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu

Λεπτομέρειες για το προϊόν

KeyLine L-corner, white



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Ετικέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Μεσαίας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	144 lm/W	3.600 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 W	62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	21 W
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	25 W	62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	31 W
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	36,5 W	62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	21 W
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	26 W	62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	25 W
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	38 W	62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	36,5 W
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W	62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	26 W
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	30 W	62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	38 W
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	21 W	62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	25 W
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 W	62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	36,5 W
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W	62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	26 W
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	30 W	62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	38 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	20,5 W
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	30 W
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 W
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	21 W
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	31 W
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	21 W
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	31 W
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 W
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	30 W
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	21 W
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	31 W
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	21 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ναι	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ναι	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ναι	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ναι	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ναι	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ναι	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ναι	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ναι	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ναι	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ναι	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ναι	1%
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ναι	1%
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Ναι	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Ναι	1%
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ναι	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ναι	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ναι	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ναι	1%
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ναι	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ναι	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ναι	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Μαύρο
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Μαύρο
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Μαύρο
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Μαύρο
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Μαύρο
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Αλουμίνιο
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Αλουμίνιο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Αλουμίνιο
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Αλουμίνιο
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Αλουμίνιο
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Αλουμίνιο
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Λευκό
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Λευκό
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Λευκό
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Λευκό
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Μαύρο
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Μαύρο
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Λευκό
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Λευκό
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Λευκό
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Λευκό
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Λευκό
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Λευκό
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Λευκό
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Μαύρο

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Μαύρο
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Μαύρο
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Μαύρο
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Λευκό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868390

