



La línea de luz flexible

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Hoy en día, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de oficinas prefieren líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no solo tienen un diseño minimalista, sino que también ofrecen una mayor variedad y flexibilidad. Líneas y luminarias cortas o largas, luminarias independientes, diferentes ópticas incluso asimétricas, diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine, todos estos beneficios se ofrecen a un precio competitivo y al mismo tiempo cumplen con las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una magnífica gama de líneas de iluminación con un diseño delgado y minimalista y una alta salida de lúmenes para iluminar los espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con la norma UGR19. Esto hace que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie (los accesorios deben pedirse por separado). Una gama que ofrece la máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad del diseño de KeyLine viene en forma de diferentes longitudes, colores e intensidades de luz, incluidas formas de L y líneas rectas. Todo ello con alta eficiencia de hasta 142 lm/W, y opción de actualización con conectividad y control inalámbrico. A eso añade un precio atractivo, y con KeyLine también podrá disfrutar de un valor excelente que garantiza un magnífico costo total de propiedad.

Beneficios

- Adecuado para aplicaciones de oficina
- Excelente costo total de propiedad
- Amplia gama de opciones para adaptarse a las demandas de diferentes oficinas

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Características

- Cómodo, bajo brillo: <UGR19 para toda la gama
- Gran emisión de lúmenes, hasta de 4,000 lm para la versión de 1.2 m
- Interact Connectivity listo con controladores inalámbricos
- Opciones estándar en diferentes longitudes, colores y emisiones de luz
- Opciones de personalización

Aplicaciones

- Oficinas
- Tiendas minoristas
- Educación

Advertencias y seguridad

- Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.
- Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1200, alu



KeyLine SP350P WIA





KeyLine suspended L1200, white



KeyLine suspended L1200, bk

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Plano de dimensiones



Detalles del producto



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X



KeyLine black with end-cap accessory

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Detalles del producto



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine SM350C, alu



KeyLine line coupling, black



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Detalles del producto



KeyLine line configuration, black

KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting

KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting




KeyLine white with end-cap
accessory

KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black

KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory

KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine, montado en superficie y suspendido

Información general

Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Haz de luz medio

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Mecánica y carcasa

Código de protección de impacto mec.	IK06
Código de protección de ingreso	IP20

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (promedio)	
		(nominal)	Flujo luminoso
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	138 lm/W	2.900 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	135 lm/W	4.200 lm
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	140 lm/W	4.200 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	140 lm/W	4.200 lm
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	141 lm/W	2.900 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 W
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 W
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	30 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 W
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 W

Controles y atenuación

KeyLine, montado en superficie y suspendido

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Sí	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sí	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sí	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	No	No aplica
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	No	No aplica

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Negro
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminio
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminio




Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Blanco
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Negro

Información del producto

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de productos
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de productos
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

KeyLine, montado en superficie y suspendido

