



Joustava valojono

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaisuudesta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hinta-laatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

Hyödyt

- Toimistoyhteensopiva
- Edulliset kokonaiskustannukset
- Laaja valikoima vaihtoehtoja erilaisiin toimistotiloihin

Ominaisuudet

- Miellyttävä valo, ei häikäise: <UGR19 saatavilla koko tuoteperheelle
- Korkea valovirta, jopa 4 000 lm 1,2 m versiossa
- Interact-yhteensopiva langattomilla liitäntälaitteilla
- Vakiovaihtoehtoja eri pituuksissa ja väreissä sekä eri valovirtavaihtoehtoja
- Voidaan räätälöidä halutunlaiseksi

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Käyttökohteet

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Oppilaitokset

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

Versions




KeyLine L-corner, black

KeyLine L-corner, alu

KeyLine suspended L1200, white

KeyLine L-corner, white

Mittapiirros



KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava


Tuotetiedot



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X



KeyLine black with end-cap
accessory




KeyLine line coupling, white

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Tuotetiedot



KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap
accessory



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Tuotetiedot



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting




KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Tuotetiedot

KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ei
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Ei
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Ei
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ei
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ei
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Ei
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Ei
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ei
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ei
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Ei
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Ei
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ei
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ei
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ei
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Ei
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Ei
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ei
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ei
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Ei
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Ei
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ei
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ei
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ei
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Ei
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Ei
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Ei
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Ei
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Ei
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Ei
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Ei
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ei
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ei
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Ei
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Ei
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ei
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ei
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Ei
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Ei
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ei

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ei
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ei
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
910925868380	SM350C 50S/840	120 °	4000 K	142 lm/W	5 200 lm

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSU PCS L1500 WH				
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868369	SM350C 27S/830	120 °	3000 K	132 lm/W	2 600 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSU PCS L1200 WH				
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	129 lm/W	4 000 lm
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910505103704	SM351C 50S/840	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSD A PCS				
	L1500 WH				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Keskileveä valokeila
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Keskileveä valokeila
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Keskileveä valokeila
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Keskileveä valokeila
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Keskileveä valokeila
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Keskileveä valokeila
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Keskileveä valokeila
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Keskileveä valokeila
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Keskileveä valokeila
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Keskileveä valokeila
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Keskileveä valokeila
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Keskileveä valokeila
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Keskileveä valokeila
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Keskileveä valokeila
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Keskileveä valokeila
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Keskileveä valokeila
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Keskileveä valokeila
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Keskileveä valokeila
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Epäsymmetrinen valokeilan kulma
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Epäsymmetrinen valokeilan kulma
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Epäsymmetrinen valokeilan kulma
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Epäsymmetrinen valokeilan kulma

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220–240 V	21 W	Ei
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	25 W	Ei
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	36,5 W	Ei
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	26 W	Ei
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	38 W	Ei
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Ei
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Ei
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Ei
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Ei
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Ei

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Ei
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220–240 V	21 W	Ei
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	25 W	Ei
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	36,5 W	Ei
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	26 W	Ei
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	38 W	Ei
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	25 W	Ei
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	36,5 W	Ei
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	26 W	Ei
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Ei
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Ei
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Ei
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Ei
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Kyllä	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Kyllä	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Kyllä	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Ei
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Ei
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Ei
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Ei
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Ei
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Ei
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	20,5 W	Ei
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Ei
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	21 W	Ei
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	31 W	Ei
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220–240 V	21 W	Ei
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Ei sovellettavissa
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Ei sovellettavissa
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220–240 V	37 W	Ei sovellettavissa
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Ei	Ei sovellettavissa
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Kyllä	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Kyllä	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Ei	Ei sovellettavissa
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Ei	Ei sovellettavissa
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Kyllä	1%

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Kyllä	1%
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Kyllä	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Ei	Ei sovellettavissa
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Ei	Ei sovellettavissa
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Kyllä	1%
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Kyllä	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Kyllä	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Kyllä	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Kyllä	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Kyllä	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Kyllä	1%
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Kyllä	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Kyllä	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Kyllä	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Kyllä	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Kyllä	1%
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Kyllä	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Musta	IK06
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Musta	IK06
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Musta	IK06
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Musta	IK06
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Musta	IK06
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen	
		Kotelon väri	koodi
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Alumiini	IK06
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alumiini	IK06
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alumiini	IK06
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumiini	IK06
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumiini	IK06
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Valkoinen	IK06
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Valkoinen	IK06
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Valkoinen	IK06
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Valkoinen	IK06
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alumiini	IK06
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-	
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-	
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-	
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-	
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-	
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-	
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-	
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-	
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-	
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-	
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-	

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen	
		Kotelon väri	koodi
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Valkoinen	IK06
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Musta	IK06
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Valkoinen	IK06
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Valkoinen	IK02
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Valkoinen	IK02
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Valkoinen	IK02
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Valkoinen	IK02

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavaistus
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavaistus
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Ei
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Ei
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Ei
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Välkyntäarvo (PstLM)
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	1
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701




Polar Normal (separate) - null - 910505103702

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

