



La ligne de lumière flexible

KeyLine, monté en surface et suspendu

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d'éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

Avantages

- Convient aux applications de bureau
- Excellent coût total de possession
- Vaste choix d'options adaptées aux besoins de différents types de bureaux

KeyLine, monté en surface et suspendu

Fonctions

- Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme
- Flux lumineux élevé, jusqu'à 4 000 lm pour la version 1,2 m
- Interact Connectivity Ready avec pilotes sans fil
- Options standard dans différentes longueurs, couleurs et flux lumineux
- Options de personnalisation

Application

- Bureaux
- Commerces
- Établissements scolaires

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



KeyLine L-corner, black





KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Schéma dimensionnel



KeyLine, monté en surface et suspendu


Détails sur le produit



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-
corner SM350X



KeyLine black with end-cap
accessory




KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set
for suspended mounting

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit

KeyLine L-corner, white



Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Type d'optique	Faisceau semi-intensif
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	
			Flux lumineux	
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
	L1500 BK			
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
	L1500 BK			
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
	L1500 BK			
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
	L1500 BK			
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
	ALU			
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
	L1200 ALU			
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
	L1200 ALU			
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
	L1200 ALU			
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
	ALU			
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
	L1200 ALU			
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
	ALU			
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
	L1200 ALU			
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
	PCS ALU			
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
	L1500 ALU			
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
	L1500 ALU			
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
	L1500 ALU			
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
	L1500 ALU			
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS	4000 K	144 lm/W	3.600 lm
	L1500 WH			

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	4000 K	142 lm/W	5.200 lm
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	138 lm/W	3.600 lm
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	4000 K	137 lm/W	5.200 lm
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	132 lm/W	2.600 lm
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	3000 K	133 lm/W	4.000 lm
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	130 lm/W	2.600 lm
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	3000 K	129 lm/W	4.000 lm
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	141 lm/W	2.900 lm
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4000 K	140 lm/W	4.200 lm
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	138 lm/W	2.900 lm
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4000 K	135 lm/W	4.200 lm
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	21 W	8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	36,5 W
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	25 W	8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	26 W

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	38 W
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	30 W
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	21 W
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	31 W
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	20,5 W
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	30 W
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	21 W
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	31 W
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	21 W
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	25 W
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	36,5 W
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	26 W
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	38 W
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	25 W
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	36,5 W
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	26 W
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	38 W
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	20,5 W
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	20,5 W
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	30 W
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	30 W
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	30 W
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	30 W
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	21 W
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	31 W
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	20,5 W
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	30 W
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	21 W
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	31 W
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	20,5 W
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	30 W
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	21 W
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	31 W
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	21 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Oui	1%
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Non	Non applicable
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Non	Non applicable
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Oui	1%
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Oui	1%
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non	Non applicable
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non	Non applicable
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Oui	1%
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Oui	1%
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Non	Non applicable
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Non	Non applicable
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Oui	1%
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Oui	1%
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Oui	1%
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Oui	1%
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Oui	1%

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Noir
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Noir
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Noir
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Noir
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Noir
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Blanc
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Blanc
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Non	Non applicable
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Non	Non applicable
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Oui	1%
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Oui	1%
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanc
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanc
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Noir
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanc
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Noir
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Blanc
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Blanc
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanc
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanc
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Blanc
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Blanc
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Blanc
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Blanc
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Noir
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Noir
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Noir
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Noir
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514624542	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
8719514624429	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
8719514624450	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
8719514624481	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
8719514624511	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
8719514623675	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624177	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624207	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624238	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624320	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624344	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624368	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624382	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624528	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
8719514624405	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624436	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624467	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624498	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
8719514624412	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
8719514624443	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
8719514624474	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514624504	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
8719514624269	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624276	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
8719514624283	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
8719514624290	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
8719514624306	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
8719514624313	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
8719514624153	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624184	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624214	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624245	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624337	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624351	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
8719514624375	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624399	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
8719514624160	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
8719514624191	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
8719514624221	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
8719514624252	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
8719514624535	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

