



La ligne de lumière flexible

KeyLine, monté en surface et suspendu

De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d'éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.

Avantages

- Convient aux applications de bureau
- Excellent coût total de possession
- Vaste choix d'options adaptées aux besoins de différents types de bureaux

KeyLine, monté en surface et suspendu

Fonctions

- Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme
- Flux lumineux élevé, jusqu'à 4 000 lm pour la version 1,2 m
- Interact Connectivity Ready avec pilotes sans fil
- Options standard dans différentes longueurs, couleurs et flux lumineux
- Options de personnalisation

Application

- Bureaux
- Commerces
- Établissements scolaires

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine L-corner, alu



KeyLine suspended L1500, white



KeyLine SP350P WIA




KeyLine suspended L1200, bk



KeyLine L-corner, white

KeyLine, monté en surface et suspendu

Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting

KeyLine, monté en surface et suspendu

Détails sur le produit




KeyLine white with end-cap accessory




KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory



KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, monté en surface et suspendu

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Non
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Non
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Non
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Non
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Non
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Non
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Non
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Non
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Non
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Non
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Non
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Non
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Non
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Non
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Non
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Non
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Non
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Non
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Non
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Non
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Non
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Non
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Non
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Non
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Non
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Non
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Non
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Non
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Non
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Non
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Non
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Non
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Non
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Non
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Non
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 degré(s)	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 degré(s)	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 degré(s)	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 degré(s)	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 degré(s)	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 degré(s)	3000 K	129 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 degré(s)	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 degré(s)	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 degré(s)	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 degré(s)	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 degré(s)	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 degré(s)	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 degré(s)	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 degré(s)	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 degré(s)	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 degré(s)	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 degré(s)	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	141 lm/W	2 900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Faisceau semi-intensif
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Faisceau semi-intensif
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Faisceau semi-intensif
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Faisceau semi-intensif
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Faisceau semi-intensif
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 degré(s)	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 degré(s)	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	129 lm/W	4 000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Faisceau semi-intensif
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Faisceau semi-intensif
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Faisceau semi-intensif
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Faisceau semi-intensif
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Faisceau semi-intensif
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Faisceau semi-intensif
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Faisceau semi-intensif
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Faisceau semi-intensif
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Faisceau semi-intensif

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Faisceau semi-intensif
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Faisceau semi-intensif
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Faisceau semi-intensif
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220 à 240 V	21 W	Non
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220 à 240 V	25 W	Non
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220 à 240 V	36,5 W	Non
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 à 240 V	26 W	Non
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 à 240 V	38 W	Non
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 à 240 V	20,5 W	Non
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 à 240 V	30 W	Non
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 à 240 V	21 W	Non
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 à 240 V	31 W	Non
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 à 240 V	20,5 W	Non
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 à 240 V	30 W	Non
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 à 240 V	21 W	Non
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 à 240 V	31 W	Non
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 à 240 V	21 W	Non
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 à 240 V	25 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 à 240 V	36,5 W	Non
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 à 240 V	26 W	Non
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 à 240 V	38 W	Non
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220 à 240 V	25 W	Non
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220 à 240 V	36,5 W	Non
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 à 240 V	26 W	Non
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 à 240 V	38 W	Non
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 à 240 V	20,5 W	Non
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 à 240 V	20,5 W	Non
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 à 240 V	20,5 W	Non
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 à 240 V	30 W	Non
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 à 240 V	30 W	Non
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 à 240 V	30 W	Non
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220 à 240 V	20,5 W	Non
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220 à 240 V	30 W	Non

KeyLine, monté en surface et suspendu

		Tension	Consommation	Convient pour
Order Code	Full Product Name	d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 à 240 V	21 W	Non
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 à 240 V	31 W	Non
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220 à 240 V	20,5 W	Non
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220 à 240 V	30 W	Non
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220 à 240 V	21 W	Non
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220 à 240 V	31 W	Non
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220 à 240 V	20,5 W	Non
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220 à 240 V	30 W	Non
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 à 240 V	21 W	Non

		Tension	Consommation	Convient pour
Order Code	Full Product Name	d'entrée	électrique	la commutation aléatoire
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 à 240 V	31 W	Non
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 à 240 V	21 W	Non
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Non applicable
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	Non applicable
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	Non applicable
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	Non applicable

Commandes et gradation

		Variation de	Niveau de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse	gradation maximal
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Oui	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Non	Non applicable
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Non	Non applicable
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Oui	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Oui	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Non	Non applicable
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Oui	1%
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Oui	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non	Non applicable
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Non	Non applicable
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Oui	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Oui	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Non	Non applicable
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Non	Non applicable
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Oui	1%
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Oui	1%

		Variation de	Niveau de
Order Code	Full Product Name	l'intensité lumineuse	gradation maximal
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Oui	1%
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Oui	1%
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Oui	1%
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Oui	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Oui	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Oui	1%
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Non	Non applicable
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Oui	1%
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Non	Non applicable
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Non	Non applicable
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Oui	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Oui	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Oui	1%
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Non	Non applicable
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Oui	1%
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Non	Non applicable
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Oui	1%

Mécanique et boîtier

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Noir	IK06
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Noir	IK06
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Noir	IK06
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Noir	IK06
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Noir	IK06
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium	IK06
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium	IK06
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Blanc	IK06
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Blanc	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanc	IK06
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Blanc	IK06

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Noir	IK06
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium	IK06
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Noir	IK06
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Blanc	IK06
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Noir	IK06
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Noir	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Noir	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Noir	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Blanc	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Blanc	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Blanc	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Blanc	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Blanc	IK02

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Non
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Non
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Non
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Non

KeyLine, monté en surface et suspendu

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Valeur de scintillement (PstLM)
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Performances initiales

KeyLine, monté en surface et suspendu

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368

KeyLine, monté en surface et suspendu


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701



Polar Normal (separate) - null - 910505103702



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

KeyLine, monté en surface et suspendu

