



Rugalmasan használható fénycsövek

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Manapság sok irodaház-üzemeltető és világítástervező a fénycsövek mellett teszi le a voksát. Ennek oka egyszerű: a fénycsövek nemcsak minimalista formatervet, hanem nagyfokú rugalmasságot és sok lehetőséget is nyújtanak. Rövid és hosszú fénycsövek és lámpatestek, különálló lámpatestek, különféle optikájú (az aszimmetrikust is ideértve), különféle formájú vagy akár színű fénycsövek – a lehetőségek korlátlanok. A KeyLine ezeket az előnyöket versenyképes áron nyújtja, és megfelel az irodai világítási szabványoknak. A KeyLine a kiváló minőségű, karcsú, minimalista kialakítású és nagy fényáramú fénycsövek családjába tartozik, amelyek nagy fényerővel világítják meg az irodai tereket. Szemkímélő, alacsony káprázási szintet biztosítanak, amely megfelel az UGR19 szabványnak. Mindez ideális választássá teszi őket lineáris alkalmazásokhoz, valamint önálló függesztett vagy felületre szerelt lámpatestekhez (a tartozékok külön rendelhetők). Ez a termékcsalád nagyfokú rugalmasságot és szinte végtelen lehetőségeket biztosít. A KeyLine fénycsövek különféle hosszban, színben és fényárammal kaphatók, ideértve az egyenes és L alakú formákat is. Mindegyik fénycső nagy, akár 142 lm/W-os hatékonyságot nyújt, és vezeték nélküli kapcsolattal és vezérléssel bővíthető. Ezenkívül az árak is vonzó, így kiváló értéket és teljes élettartam alatti költséget biztosítanak.

Előnyök

- Irodai környezetekbe
- Kiváló teljes élettartam alatti költség
- A lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a különféle irodai igények kielégítésére

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Szolgáltatások

- Szemkímélő, alacsony káprázás: <UGR19 a teljes családban
- Nagy fényáram – az 1,2 méteres változatnál akár 4000 lm
- Vezeték nélküli előtéttekkel Interact rendszerhez csatlakoztatható
- Normál fénycsövek különféle hosszban, színben és teljesítménnyel
- Személyre szabási lehetőségek

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Oktatás

Figyelmeztetések és biztonság

- A KeyLine lámpatestek IP20 besorolásúak, azaz nem védettek a víz beszivárgása ellen, ezért érdemes ellenőrizni a tervezett használati környezet megfelelőségét.
- Ha az IPX0 besoroláshoz kapcsolódó figyelmeztetés ellenére a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips és a Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine L-corner, alu



KeyLine suspended L1500, alu



KeyLine SP350P WIA




KeyLine suspended L1200, bk



KeyLine L-corner, white

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Méretezett rajza




Termék részletei



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Termék részletei



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Termék részletei



KeyLine white with coupling piece
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket
accessory for surface mounting

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Termék részletei



KeyLine white with end-cap
accessory




KeyLine alu with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set
for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nem
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nem
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nem
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nem
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nem
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nem
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nem
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nem
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nem
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nem
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nem
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nem
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nem
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Nem
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nem
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nem
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nem
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nem
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nem
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nem
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Nem
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Nem
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nem
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nem
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nem
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nem
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Nem
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Nem
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nem
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nem
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Nem
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Nem
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nem
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nem
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nem
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nem
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Nem
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	A			
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
62454200	SM350X 27S/840	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm

Order Code	Full Product Name	A			
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
	PSD PCS N BK				

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order	Full Product	A		Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)		
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 fok	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 fok	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 fok	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 fok	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 fok	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 fok	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 fok	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 fok	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 fok	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 fok	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 fok	3000 K	129 lm/W	4 000 lm

Order	Full Product	A		Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
		fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)		
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 fok	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 fok	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 fok	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 fok	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 fok	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 fok	4000 K	142 lm/W	5 200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 fok	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 fok	4000 K	137 lm/W	5 200 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 fok	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 fok	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 fok	4000 K	141 lm/W	2 900 lm

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order	Full Product	A		Fényhasznosítás	Fényáram
		fényforrás	Korrelált		
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 fok	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 fok	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 fok	3000 K	132 lm/W	2 600 lm
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 fok	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 fok	3000 K	130 lm/W	2 600 lm
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 fok	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 fok	4000 K	141 lm/W	2 900 lm
62419100	SM350C 40S/840	120 fok	4000 K	140 lm/W	4 200 lm

Order	Full Product	A		Fényhasznosítás	Fényáram
		fényforrás	Korrelált		
Code	Name	sugárzási szöge	színhőmérséklet (névleges)	(névleges)	
	PSU PCS L1200 BK				
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 fok	4000 K	135 lm/W	4 200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 fok	4000 K	138 lm/W	2 900 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	129 lm/W	4 000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Közepes sugárzási szög
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Közepes sugárzási szög
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Közepes sugárzási szög
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Közepes sugárzási szög
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Közepes sugárzási szög
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Közepes sugárzási szög
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Közepes sugárzási szög
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Közepes sugárzási szög
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Közepes sugárzási szög
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Közepes sugárzási szög
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Közepes sugárzási szög
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Közepes sugárzási szög
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Közepes sugárzási szög
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Közepes sugárzási szög
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Közepes sugárzási szög

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Közepes sugárzási szög
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Közepes sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Közepes sugárzási szög
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Közepes sugárzási szög
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Közepes sugárzási szög
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Közepes sugárzási szög
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Közepes sugárzási szög
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Aszimmetrikus sugárzási szög
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Aszimmetrikus sugárzási szög
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Aszimmetrikus sugárzási szög
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Aszimmetrikus sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220–240 V	21 W	Nem
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	25 W	Nem
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	36,5 W	Nem
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	26 W	Nem
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	38 W	Nem
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Nem
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Nem
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Nem
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Nem
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Nem
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Nem
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Nem
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Nem

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű
		feszültség	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220–240 V	21 W	Nem
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	25 W	Nem
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	36,5 W	Nem
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	26 W	Nem
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	38 W	Nem
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	25 W	Nem
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	36,5 W	Nem
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	26 W	Nem
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Nem
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nem
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Nem
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Nem

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű váltásra	
		feszültség	Teljesítményfelvétel	alkalmas	
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nem	
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Nem	
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Nem	
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Nem	
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nem	
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Nem	
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Nem	
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	20,5 W	Nem	

Order Code	Full Product Name	Bemeneti		Véletlenszerű váltásra	
		feszültség	Teljesítményfelvétel	alkalmas	
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Nem	
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	21 W	Nem	
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	31 W	Nem	
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220–240 V	21 W	Nem	
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nem alkalmazható	
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Nem alkalmazható	
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220–240 V	37 W	Nem alkalmazható	
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Nem alkalmazható	

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Igen	1%
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nem	Nem alkalmazható
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nem	Nem alkalmazható
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Igen	1%
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Igen	1%
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Igen	1%
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Igen	1%
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Igen	1%
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Igen	1%
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nem	Nem alkalmazható
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Igen	1%
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Igen	1%
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nem	Nem alkalmazható
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nem	Nem alkalmazható
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Igen	1%
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Igen	1%
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Igen	1%
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Igen	1%

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nem	Nem alkalmazható
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nem	Nem alkalmazható
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Igen	1%
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Igen	1%
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nem	Nem alkalmazható
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nem	Nem alkalmazható
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Igen	1%
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nem	Nem alkalmazható
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nem	Nem alkalmazható
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Igen	1%
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Igen	1%
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Igen	1%
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nem	Nem alkalmazható
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Igen	1%
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nem	Nem alkalmazható
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Igen	1%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások	
		Ház színe	elleni védelem kódja
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Fekete	IK06
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Fekete	IK06
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Fekete	IK06
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Fekete	IK06
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Fekete	IK06
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Alumínium	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Alumínium	IK06
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alumínium	IK06
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Alumínium	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumínium	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumínium	IK06
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Fehér	IK06
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Fehér	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Fehér	IK06

Order Code	Full Product Name	Mech. behatások	
		Ház színe	elleni védelem kódja
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Fehér	IK06
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Fekete	IK06
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Fehér	IK06
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Fekete	IK06
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Fekete	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Fekete	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Fekete	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Fehér	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Fehér	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Fehér	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Fehér	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Fehér	IK02

Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nem
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Nem
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nem
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Nem

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1

Order Code	Full Product Name	Gyűlékonysági jelzés	Villogás (PstLM)
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62454200	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
62442900	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62445000	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
62367500	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62417700	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C




Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
62432000	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62434400	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
62436800	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62438200	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
62440500	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62443600	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C

KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62441200	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62444300	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
62415300	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62418400	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62433700	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
62435100	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
62437500	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62439900	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
62416000	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62419100	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374

KeyLine, felületre szerelt és függesztett


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390




Polar Normal (separate) - null - 910505103701



Polar Normal (separate) - null - 910505103702



Polar Normal (separate) - null - 910505103703



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

